

HDMI 1.4 ケーブル／10m／4K30Hz／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD UHD／長尺 Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM10M



4K x 2K 解像度に対応するハイスピードHDMIケーブル。2本の金メッキHDMI(オス)コネクタがついた頑丈な造りの高品質ケーブルで、ブルーレイ プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、ステレオレシーバー等のデバイス間で安定したHDMI - HDMI接続を実現します。

この高品質HDMIケーブルは最大120 Hzのリフレッシュレートで1080p以上の解像度に対応しており、緻密で鮮明な色を再現します。最大4K x 2Kの超解像技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

StarTech.comのHDMI - HDMIケーブルについて：

StarTech.comが提供するハイスピードHDMIデジタルビデオ・オーディオケーブルは、高品質、高解像度性能を実現するよう、高い技術力を駆使して設計され、最高品質資材のみを使用して製造されています。HDMI規格は、処理に広い帯域を必要とするビデオとマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルに集結し、鮮明な画像解像度を実現しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機など、HDオーディオビデオ機器を接続
- ・ 高解像度セットトップボックス、オーディオビデオレシーバーをケーブル1本で接続する便利なソリューション

製品の特長

- ・金メッキHDMI®コネクタ
- ・高品質構造
- ・最大4k × 2kの超HD解像度をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	-20° C to 70° C (-4° F to 158° F)
湿度	25度で0~95%(結露なきこと)

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	10 m [32.8 ft]
ケーブル外径	10 mm [0.4 in]
製品縦	10.0 m [32.8 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	1.1 kg [2.4 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	20.6 cm [8.1 in]
パッケージ横	25.2 cm [9.9 in]
パッケージ高さ	6.9 cm [2.7 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	1.1 kg [2.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 10mハイスピードHDMI®ケーブルー HDMI - オス / オス
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。