

Mini DisplayPort – DisplayPort 変換アダプタ／15cm／ディスプレイポート 1.2／4K60Hz／mDPオス – DPメス

製品ID: MDP2DPMF6IN



Mini DisplayPort – DisplayPort ビデオケーブル アダプタ。既存のMini DisplayPort対応ノートパソコンに標準DisplayPort接続ポートを追加することができます。Mini DP と DPを手軽に変換し、Mini DisplayPort対応デバイスを最大限に活用できるケーブルアダプタは、使いやすく費用対効果にも優れたソリューションとなっています。

注意: 新型のノートパソコンやデスクトップ コンピュータ (Apple®など) には、Thunderbolt™ポートのみ搭載されています。StarTech.comのMini DP – DP変換ケーブルはThunderboltポートに接続できるため、DP対応ディスプレイも使用可能です。

認証、レポート、互換性



用途

・ DisplayPortモニター／ディスプレイ (HP、Dell) をMini DisplayPort出力対応のデバイスに接続

製品の特長

・ Mini DisplayPort – DisplayPort 1.2 変換アダプタ: 4K x 2K (3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC (オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ (2560x1600p 120Hz) に対応。15cm一体型ケーブル

・ 堅牢設計:

柔軟なPVCストレーンリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用

・ 高品質構造: 金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり

・用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD (4K) ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン (Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション (FirePro™ W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など) に理想的

・仕様: 15cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | mDP オス - 標準DPメス 変換アダプタ | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド: アルミマイラー箔+編組 | 対応プロトコル: HBR2、MST、GTC | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	20
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CMG定格 (汎用)
業界標準	DP 1.1

性能

一般仕様	DP 1.1
------	--------

コネクタ

コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	32 AWG
ケーブル長	152.4 mm [6.0 in]
ケーブル外径	5 mm [0.2 in]
製品縦	15.2 cm [6.0 in]
製品横	1.1 cm [0.4 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	19.0 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.3 cm [4.4 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]

パッケージ高さ 1.9 cm [0.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 15cm Mini DisplayPort - DisplayPortビデオ延長ケーブル - オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。