

Mini DisplayPort 1.2 – DVI変換ケーブル／1.8m／1920x1200(1080p)／パッシブ／DVI – D
シングルリンク／Thunderbolt 1 & 2対応／ブラック／Mac & PC／mDP – DVI モニター
変換コネクタ／ミニディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2DVIMM6B



Mini DisplayPort®をDVIに変換するアダプタケーブル。Mini DisplayPortビデオソース(MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、DVIモニター、プロジェクター、ディスプレイにダイレクトに接続します。Mini DisplayPort対応モニターにアップグレードするコストが不要になります。

この変換アダプタは、ケーブル長1.8mのオス-オスコネクタ1本でMini DisplayPortソースを直接DVIディスプレイデバイスに接続します。

本製品は、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポート互換DisplayPortに直接接続する場合)。最大解像度は1920x1200(WUXGA)をサポートしています。

このアダプタは、デュアルモードのDP++(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI®信号もポートを介してパススルーすることができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・既存のDVIディスプレイ機器(モニターやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続
- ・DVIモニターを外付けディスプレイとして使用

製品の特長

- ・Mini DP – DVIケーブル: Mini DisplayPort 1.2(HBR2) – DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p

60Hzまたは4K30Hz (HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応

・ホスト互換性: mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど

アダプタ内蔵ケーブル: DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル

生産性の向上: mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニターやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス

・簡単導入: Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウェア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
オーディオ	なし
チップセットID	NXP - 3361

性能

最大ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)
MTBF	2,405,577時間

コネクタ

コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	ビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++) ポートが必要 (DVI およびHDMIパススルーに対応していること)。
---------------	--

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)

湿度	40%～85%RH
物理的特徴	
色	ブラック
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	4 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	101.3 g [3.6 oz]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.1 cm [6.3 in]
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.4 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	110.0 g [3.9 oz]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 – Mini DisplayPort® – DVIアダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。