

Mini DisplayPort 1.2 – DVI変換ケーブル／1.8m／1920x1200(1080p)／アクティブ／DVI – D  
シングルリンク／Thunderbolt 1 & 2対応／ブラック／Mac & PC／mDP – DVI モニター  
変換コネクタ／ミニディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2DVIMM6BS



Mini DisplayPort – DVIアクティブアダプタケーブル(1.8m)。Mini DisplayPortビデオソース( MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、DVIモニターやプロジェクタにダイレクトに接続でき、別途アダプタを購入するコストが不要になります。

このDP – DVIアダプタは、マルチモード(DP++)とシングルモードのDisplayPort信号をサポートし、あらゆるMini DisplayPort出力との互換性を提供します。パッシブアダプタとは異なり、ATI® Eyefinityなど、マルチモードDP++信号の出力をサポートしていないグラフィックスカードにも対応します。

Intel® Thunderbolt™と互換性があり、Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合、最大で1920x1200の解像度をサポートします。

注意:

このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性ありません。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ATI® EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用
- ・DVIディスプレイ機器(モニター、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続
- ・DVIモニターを外付けディスプレイとして使用

## 製品の特長

- ・ Mini DP – DVIケーブル: Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) – DVI-D (デジタルオンリー) シングルリンク変換ケーブル (1.8m) でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz (HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応
- ・ ホスト互換性: mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ (AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
- ・ アダプタ内蔵ケーブル: DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できる Mini DP – DVIアダプタケーブル
- ・ 効率アップ: パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mD Pオス – DVIオス
- ・ 簡単導入: Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 (ソフトウェア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

### ハードウェア

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 保証に関する方針       | 3 Years              |
| アクティブ または パッシブ | アクティブ                |
| AV入力           | Mini DisplayPort 1.2 |
| AV出力           | DVI-D (シングルリンク)      |
| オーディオ          | なし                   |
| チップセットID       | Parade – PS171       |

### 性能

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 最大ケーブル長   | 1.8 m [6.0 ft]                                         |
| 最大デジタル解像度 | 1920 x 1200                                            |
| 対応解像度     | 1024 x 768<br>1280 x 720<br>1920 x 1080<br>1920 x 1200 |
| ワイド画面サポート | あり                                                     |
| オーディオ仕様   | DVI (オーディオ非対応)                                         |
| MTBF      | 1,291,679時間                                            |

### コネクタ

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| コネクタA | 1 – Mini-DisplayPort [20ピン] |
| コネクタB | 1 – DVI-D [25ピン]            |

#### 特記 / 必要条件

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| システムおよびケーブル要件 | 2014年以前に製造された一部のデュアルリンクDVIモニタでは、本アダプタの使用時に解像度が制限されることがあります。 |
|               | このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。                    |

#### 環境条件

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 動作温度 | 0° C to 60° C (32° F to 140° F)   |
| 保存温度 | -10° C to 70° C (14° F to 158° F) |
| 湿度   | 40%~85%RH                         |

#### 物理的特徴

|       |                  |
|-------|------------------|
| 色     | ブラック             |
| ケーブル長 | 1.9 m [6.1 ft]   |
| 製品縦   | 1.9 m [6.1 ft]   |
| 製品横   | 4.0 cm [1.6 in]  |
| 製品高さ  | 1.6 cm [0.6 in]  |
| 製品重量  | 100.7 g [3.6 oz] |

#### パッケージ情報

|                |                  |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量        | 1                |
| パッケージ縦         | 14.2 cm [5.6 in] |
| パッケージ横         | 19.9 cm [7.8 in] |
| パッケージ高さ        | 2.2 cm [0.9 in]  |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 116.0 g [4.1 oz] |

#### 箱に含まれているもの

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| パッケージ内容 | 1 - DisplayPort - DVIアクティブアダプタ |
|---------|--------------------------------|

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。