

61m 高解像度対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101HQ_200



高解像度VGA延長ケーブル(61m)。VGAで最高のビデオ品質を提供します。

この高品質VGA延長ケーブル(オス - メス)は、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させないよう設計されており、高解像度VGA用途に適しています。また、コネクタ終端でフェライトコアを使用し、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGAモニターケーブルを延長

製品の特長

- ・1920x1200以上のVGAモニターにも対応
- ・鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
- ・応力緩和性を備えたモールドコネクタ

コネクタ

保証に関する方針		Lifetime
コネクタA		1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
コネクタB		1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
特記 / 必要条件		
注意		本製品の9番ピンは機能が割り当てられていないため装着されておりません。
物理的特徴		
色		ブラック
ワイヤゲージ		28 AWG
ケーブル長		61.0 m [200.0 ft]
製品縦		61.0 m [200.0 ft]
製品横		0.0 cm [0.0 in]
製品高さ		0.0 cm [0.0 in]
製品重量		5.6 kg [12.5 lb]
パッケージ情報		
パッケージ数量		1
パッケージ縦		35.3 cm [13.9 in]
パッケージ横		7.8 cm [3.1 in]
パッケージ高さ		44.5 cm [17.5 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量		5.6 kg [12.5 lb]
箱に含まれているもの		
パッケージ内容		1 – 61m VGAケーブル
		2 – ナット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。