

4x PCIスロット拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用


製品ID: PEX2PCI4



PCI Express – PCI拡張ボックス。本製品は、あらゆるPCI Express (PCIe) 対応システムでI/O機能を拡張できるシンプルなソリューションです。サーバー、ワークステーション、ノートパソコンに外付けでPCIスロットを増設してPCIカードを追加する方法は、手軽に実装できる上に費用対効果に優れ、モバイルとデスクトップの間でPCIアドインカードをスワップできるプラットフォームを提供します。新規または既存のシステムでI/O機能を拡張する最適な方法です。

この外付け拡張シャーシは、単一のPCI Express接続で4つのPCIスロット (32-bit/33MHz) をホストコンピュータに増設します。PCIe x1 ホストコントローラカードからトータルで最大250 Mbpsの性能を引き出し、拡張シャーシに取り付けられたカードが、直接マザーボードに接続された場合と同様に動作します。このPCI Expressコントローラカードは、付属のDVIケーブルでPCI拡張ボックスに直接接続します。付属DVIケーブルは質の高い安定した接続を行います。

認証、レポート、互換性



用途

- ・新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張
- ・I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適
- ・スモールフォームファクタ (小型) システムにフルハイトのカードを追加
- ・PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加
- ・I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供

製品の特長

- ・ PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32ビット/33 MHz)を追加
- ・ 丈夫なスチール製
- ・ 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
- ・ オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス
- ・ ドライバ/ソフトウェア不要
- ・ 標準・ロープロファイル対応ブラケットとカードをPCI筐体に接続するDVIケーブルが付属

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	PCI/PCI-X(5/3.3V)
バス型	PCI Express

性能

MTBF	143,947時間
------	-----------

コネクタ

コネクタタイプ	1 - PCI Express x1
外部ポート	4 - PCI/PCI-X(ユニバーサル 3.3/5V、32ビット)[スロット]

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

注意	170mm以下の32ビットPCIカードに対応。312mm長さ(フルレンクス)の64ビットPCIカードには対応していません。 このボックスは3Aで5V、4.5Aで3.3Vまたは合計で15Wの電力を供給します。 本製品は、AMDプラットフォームのSilicon Image SATAコントローラと互換性の問題があります。
----	--

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 - 240 VAC
出力電圧	12 VDC
出力電流	3A
プラグタイプ	M

	消費電力(W)	36
環境条件		
	動作温度	0° C ~ 55° C
	保存温度	-40° C ~ 75° C
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	アルミ、スチール
	製品縦	20.4 cm [8.0 in]
	製品横	13.7 cm [5.4 in]
	製品高さ	14.2 cm [5.6 in]
	製品重量	1.5 kg [3.3 lb]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	25.0 cm [9.8 in]
	パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
	パッケージ高さ	24.0 cm [9.4 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	2.6 kg [5.7 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - PCI拡張ボックス 1 - PCI Expressカード 1 - 91cm DVIケーブル 1 - ロープロファイル対応ブラケット 1 - ネジキット 1 - 電源ケーブル 1 - ユニバーサルACアダプタ: 日本/北米/欧州/イギリス仕様 現地で購入の場合のみ付属、オーストラリア/ニュージーランド仕様 現地で購入の場合のみ付属

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。