


PCスロットカバー搭載SATA – mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA – SATAコンバータカード

製品ID: SAT32MSATPEX



mSATA – SATAアダプタ。mSATA SSDを標準SATAポートに接続し、ドライブをデスクトップの拡張スロットに設置します。

SATA対応デスクトップコンピュータにmSATA SSDを追加すると、コンピュータの速度性能が向上します。起動時間が短くなり、通常の操作でも性能が向上します。

このアダプタは、PCIおよびPCIeスロットに対応しており、フルプロファイルとロープロファイル両方のブラケットがついているため、新型・旧型どちらのデスクトップ拡張スロットにでも設置することができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

・ 主要オペレーティングシステムを高速SSDドライブにインストールし、同じシステム内にある大型の標準型HDDは大容量ファイルの保管に使用する

・ 使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用

・ 標準SATAコンピュータシステムからmSATAドライブにアクセス

製品の特長

- ・ SATAリビジョン1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)をサポート
- ・ PCI/PCI-Eスロット互換
- ・ 1.8v/3.3v SSDサポート
- ・ ロープロファイル・フルプロファイルのブラケットを同梱

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ドライブ数	1
ドライブタイプ	mSATA (Mini SATA)
ドライブ実装	固定式

性能

タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID	なし

コネクタ

ドライブコネクタ	1 – mSATA (Mini SATA) [52ピン、スロット]
ホストコネクタ	1 – SATAデータ&電源 [7+15ピン]

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

環境条件

動作温度	-0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	-10° C to 85° C (14° F to 185° F)
湿度	5% ~ 95% RH

物理的特徴

製品縦	12 cm [4.7 in]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	6.2 cm [2.4 in]
製品重量	125 g [4.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	16.4 cm [6.5 in]
パッケージ横	13.1 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	33 mm [1.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	0.1 kg [0.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	2 – SSD 取り付けネジ
	2 – PCIスロット スタンドオフ
	1 – ロープロファイル取り付けブラケット
	1 – フルプロファイル取り付けブラケット
	1 – SATA – mSATA アダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。