


30cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ

製品ID: SATA12RA1



片側下向きL型SATAケーブル(30cm)。片側が標準のストレートSATAコネクタ、もう一方がL型(90度)のコネクタになっています。SATA 3.0対応ドライブ使用時にSATA 3.0の最大通信速度(最大6Gbps)に完全対応します。

直角のコネクタにより、手が届きにくい狭いスペースでSATA HDDを接続しやすくなっています。薄型ながら耐久性に優れ曲げやすいケーブルは、コンピュータケース内の混雑を防いで通気性を改善し、最適な動作温度を保ちます。

最高品質の素材のみ使用し、最適な性能と信頼性を実現するように設計されています。

オプションとして、30cm片側上向きL型SATAケーブル(SATA12LA1)もご利用いただけます。本製品と同様に配線やすく、反対の方向からSATAドライブに接続できるようになっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着
- ・ サーバやストレージサブシステムでの使用
- ・ 高性能ワークステーションでのドライブ実装
- ・ SATAドライブアレイに接続

製品の特長

- ・ 1x SATAコネクタ

- ・ 1x L型/90度SATAコネクタ
- ・ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
- ・ 3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応
- ・ ケーブル長さ30cm

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	2
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

性能

タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
----------	-------------------

コネクタ

コネクタA	1 – SATA (データ) [7ピン]
コネクタB	1 – SATA (データ) [7ピン]

物理的特徴

色	レッド
コネクタタイプ	ストレート – L型右向き
ワイヤゲージ	26 AWG
ケーブル長	304.8 mm [12.0 in]
製品縦	30.5 cm [12.0 in]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	0.6 cm [0.2 in]
製品重量	9.7 g [0.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.9 cm [5.5 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	16.0 g [0.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 30cm SATAケーブル 片側下向きL型タイプ SATA (7ピン) メス/
SATA (7ピン) メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。