

USB 3.0ハブ／Type-A 接続／4ポート／4x USB 3.2 Gen 1
Type-A／5Gbps／バスパワー／27cm一体型ケーブル／USB増設用ハブ

製品ID: ST43004UA



4ポートUSB Type-Aハブ。USB-A 3.2 Gen

1 (5Gbps) ポート4口をUSB-A対応デスクトップまたはノートパソコンに増設します。27cmの一体型ホストケーブルは、パソコンのUSB-Aポートに接続できるように十分な長さが取られています。USB 2.0 (480Mbps) デバイスとの下位互換性があり、新旧USB周辺機器 (USBメモリ、外付けHDD/SSD、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、オーディオヘッドセットなど) を幅広くサポートします。持ち運びやすいコンパクトサイズで、携帯に便利です。

携帯性を重視した軽量設計で、持ち運びに便利です。さらに、USBケーブルは本体一体型になっており、電源アダプターを別に持ち歩く必要がなく、外出用のバッグやPCケースにも楽に収まります。

耐久性に優れたアルミニウム製筐体を使用し、自宅とオフィスの間を頻繁に移動する場合でも安心です。また、デスクスペースを取らないため、ホットデスク (複数ユーザーでのデスク共有) やBYOD (私物デバイス持ち込み) などの共用環境に最適です。


パフォーマンスとセキュリティを向上させるために開発されたStarTech.com接続ツール (Connectivity Tools) は、幅広いIT接続アクセサリに対応する優れたソフトウェアスイートです。本製品に適用可能なソフトウェアは、USBイベントモニタリングユーティリティです。このユーティリティを使用して、接続されたUSBデバイスを追跡し、ログに記録します。

詳細とStarTech.com 接続ツールのダウンロードは、こちらをご覧ください: www.StarTech.com/ja-jp/connectivity-tools

注意: StarTech.com

接続ツールは、英語でのみご利用可能です。当ソフトウェアの使用許諾契約とユーザーインターフェイスは英語で提供されます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
- ・ 旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます
- ・ ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供

製品の特長

- ・ 4ポートUSBハブ: USB-Aホストコネクタ、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 拡張ハブ
- ・ 互換性: OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換
- ・ バスパワーUSBハブ: 最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利
- ・ 用途: 1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
- ・ ITプロからの信頼を獲得: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	なし
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり
チップセットID	Genesys Logic – GL3523

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s

コネクタ

コネクタタイプ	4 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン] 1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
---------	--

ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載ホストコンピュータ
	注意	USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源
電源	電源	USB電源
	入力電圧	5 VDC
	出力電圧	5 VDC
環境条件	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	10%~90% RH (結露なし)
物理的特徴	色	シルバー、ホワイト
	サイズ	コンパクト
	エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
	ケーブル長	268 mm [10.6 in]
	製品縦	11.2 cm [4.4 in]
	製品横	3.6 cm [1.4 in]
	製品高さ	1.8 cm [0.7 in]
	製品重量	76 g [2.7 oz]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.3 cm [6.8 in]
	パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
	パッケージ高さ	32 mm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	138.0 g [4.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 4ポートUSB 3.0ハブ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。