

KVMスイッチ／2ポート／1画面／DisplayPort 1.2／4K60Hz／USB 3.0ハブ／オーディオ／CPU切替器

製品ID: SV231DPU34K



2台のコンピュータを制御する2ポートKVMスイッチ。4K/60Hzのデジタルディスプレイ機能に対応します。

このDisplayPort 1.2

KVMスイッチは、最大で4K/60Hzの解像度をサポートします。4Kのフル解像度で1台の大型モニタ、または、表示スペースを最大限に取りたい場合は、MSTアダプタを使用して多様なDisplayPortマルチディスプレイ設定（トータルで4K）が可能です。デジタル音声と別途3.5 mmステレオ音声をサポートし、オーディオ互換性にフル対応するKVMスイッチです。（KVMスイッチでデジタル音声に対応するには、接続するディスプレイとソースでデジタル音声サポートが必要です。）

内蔵のUSB

3.0ハブでは、キーボードとマウスの他に2つの周辺機器を2台のコンピュータ間で共有可能です。ホストコンピュータに直接接続した場合と同様に周辺機器が使えるため、プリンタやスキャナなどの機器を何台も用意するコストがかかりません。

このDP KVMスイッチは、Windowsの他、MacおよびLinuxオペレーティングシステムにも対応しています。

システムの切り替えとオートスキャンの実行は、フロントパネルの押しボタンで簡単にできるようになっています。ホットキーで各システムに素早くアクセスでき、ブザーの音で切り替えが確認できるようになっています。

StarTech.comでは、高品質KVM関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

・高解像度医療イメージング

- ・高解像度デジタルサイネージサーバー制御
- ・マルチメディアデザインと制作

製品の特長

- ・効率アップ: DisplayPortビデオ対応2ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えて2台のコンピューターにアクセス。USB 3.0ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換
- ・4Kビデオ画質: 1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート
- ・技術仕様: 2ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 2ポート USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm アナログ音声切替 | ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし
- ・使いやすい設計: 頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 3.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有
- ・ITプロに選ばれ続ける対応: メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

全般

UPC	065030880121
Warranty	2 Years

電源

電源	AC Adapter Included
入力電圧	100 – 240 AC
入力電流	0.6A
出力電圧	12V DC
出力電流	1.5 A
センターピン極性	Positive
プラグタイプ	M
消費電力 (W)	18 W

外形 & 環境仕様

色	ブラック
材質	Steel
製品長さ	100.0 mm [3.9 in]
製品幅	16.0 cm [6.3 in]
製品高さ	40.0 mm [1.6 in]
製品重量	600.0 g [21.2 oz]

動作温度	0°C ~ 40°C
保存温度	-10°C ~ 60°C
湿度	0% - 80%

性能

KVM IPコントロール対応	なし
ホットキー選択	あり
ポート選択サポート	Push Button and Hotkeys
オンスクリーンディスプレイ	なし
最大ユーザー数	1
MTBF	60000 時間
DVIサポート	なし
最大デジタル解像度	3840x2160 @60Hz
対応解像度	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
ワイド画面对応	あり

ハードウェア

CAC Support	なし
オーディオ	あり
KVMポート数	2
対応プラットフォーム	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PCビデオタイプ	DisplayPort
対応モニター数	1
ケーブル同梱 (KVM)	なし
業界標準	USB 3.0, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

カスケード対応	なし
LED表示	2 - グリーン
	2 - レッド

パッケージ & 同梱品

パッケージ内容	1 - KVMスイッチ 1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド 4 - ゴム製フットパッド 1 - クイックスタートガイド
パッケージ幅	24.3 cm [9.6 in]
パッケージ奥行き	18.6 cm [7.3 in]
パッケージ高さ	92 mm [3.6 in]
出荷時(パッケージ)重量	1.0 kg [2.3 lb]

コネクタ

ホストコネクタ1(数量)	2
ホストコネクタ1	DisplayPort
ホストコネクタ2(数量)	2
ホストコネクタ2	3.5mm (3 Conductors, TRS)
ホストコネクタ3(数量)	2
ホストコネクタ3	USB-B (5Gbps, 4.5W)
コネクタ1(数量)	4
コネクタ1	USB-A (1.5Mbps, 2.5W)
コネクタ2(数量)	2
コネクタ2	USB-A (5Gbps, 4.5W)
コネクタ3(数量)	1
コネクタ3	DisplayPort
コネクタ4(数量)	1
コネクタ4	3.5mm (3 Conductors, TRS)

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。