

USB 2.0準拠パネルマウント型ケーブル 91cm

製品ID: USBPNLBFBM3



USB2.0対応パネルマウント型ケーブル。一方にUSB-B(オス)コネクタ、もう一方にUSB-Bパネルマウント用ポート(メス)が付いており、カスタムケースでの使用に便利です(内蔵HDDなど)。

91cmのケーブル長で、システムケース内で必要に応じて接続を延長することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・カスタムケースにUSB-Bポート(メス)を追加

製品の特長

- ・1x USB-Bオスコネクタ
- ・1x USB-Bパネルマウントメスポート
- ・ケーブル長 91cm

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ	コネクタA	1 - USB B [4ピン]
	コネクタB	1 - USB B [4ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24/28 AWG
	ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
	製品縦	91.4 cm [36.0 in]
	製品横	3.9 cm [1.5 in]
	製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
	製品重量	47.0 g [1.7 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	14.6 cm [5.7 in]
	パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	52.0 g [1.8 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 91cm パネルマウントUSB B-Bケーブルメス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。