


Docking Stations met Universele Compatibiliteit



Waarom StarTech.com



De meegeleverde voeding is ontworpen om alle poorten en de laptop van stroom te voorzien zonder power sharing of throttling.



Vergrendelings sleuven (k-slots) voor beveiliging van apparaten, zodat de dock en andere vergrendelbare aangesloten apparaten niet verwijderd kunnen worden.



StarTech.com Connectivity Tools. MAC Address Pass-through, WiFi Auto Switching, Windows Layout, USB Event Monitoring (Enkel Windows).

Gegarandeerde Compatibiliteit

- Universele Compatibiliteit met Windows Laptops, MacBook Laptops, en Chromebooks.
- Meerdere schermen mogelijk op MacBook Air / Pro met Apple M Series-chips



DK30CH2DEPUE



116E-USBC-DOCK



DK30C2DPEPUE



DK30CHHPDEU



DKM30CHDPDUE

NIEUW



129UE-USBC-KVM-DOCK



DK31C4DPPDUE

| | DK30CH2DEPUE | 116E-USBC-DOCK | DK30C2DPEPUE | DK30CHHPDEU | DKM30CHDPDUE | Gespecialiseerde Docks | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| Verbinding met Laptop (Host) | USB-C | USB-C | USB-C USB-A | USB-C | USB-C | USB-C (KVM Dock Ondersteunt Dual Hosts) | USB-C | |
| # Ondersteunde Monitoren / Max Resolutie | 2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI) | 4K 60Hz | 4K 60Hz | 1080p | 4K 30Hz | 4K 60Hz | 4K 60Hz | |
| | Meerdere schermen mogelijk op MacBook Air / Apple M-serie MacBook-laptops | | | | | - | Meerdere schermen mogelijk op MacBook Air / Apple M-serie MacBook-laptops | |
| DisplayLink Gecertificeerd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Video Ports | 1x HDMI/2x DP | 3x HDMI/2x DP | 2x DP/2x HDMI | 2x HDMI | 1x DP or 1x VGA | 2x DP | 4x HDMI, 4x DP | |
| OS Compatibiliteit | Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu | Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu | Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu | Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu | Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS | Werkt met gemengde OS (Combineer Windows, macOS of Chrome OS) | Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu | |
| Power Delivery | 100W | 100W | 100W | 65W | 65W | Dual Laptop Charging: 90W voor actieve host en 45W voor standby host | 100W | |
| # USB-A Poorten / Max Data Transfer Rate | 4x USB-A 5 Gbps | 1x USB-A 10 Gbps 2x USB-A 5 Gbps | 1x USB-A 10 Gbps 2x USB-A 5 Gbps | 3x USB-A 5 Gbps | 3x USB-A 5 Gbps | 2x USB-A 10 Gbps 2x USB 2.0 | 3x USB-A 5 Gbps | |
| # USB-C Poorten / Max Data Transfer Rate | 1x USB-C 5 Gbps | 1x USB-C 10 Gbps | 1x USB-C 10 Gbps | 1x USB-C 5 Gbps | 1x USB-C 5 Gbps | 1x USB-C 10 Gbps | 1x USB-C 10 Gbps | |
| USB-Poort(en) voor Opladen | 1x USB-A 7.5W | 1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W | 1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W | 1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W | 1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W | - | 1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W | |
| Totaal # USB Poorten | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |

High Performance Docking Stations



Waarom StarTech.com



De meegeleverde voeding is ontworpen om alle poorten en de laptop van stroom te voorzien zonder power sharing of throttling.



Vergrendelingsleuven (k-slots) voor beveiliging van apparaten, zodat de dock en andere vergrendelbare aangesloten apparaten niet verwijderd kunnen worden.



StarTech.com Connectivity Tools. MAC Address Pass-through, WiFi Auto Switching, Windows Layout, USB Event Monitoring (Enkel Windows).

High Performance Docks

- Maak gebruik van GPU-prestaties
- Ideaal voor veeleisende en grafisch intensieve toepassingen zonder dat u software nodig hebt of video hoeft te comprimeren.
- Driverless zorgt voor eenvoudige implementatie.

NIEUW



132UE-TB4USB4DOCK



TB4CDOCKUE



TB3CDK2DHUE



DK31C2DHSPEUE



MST30C2HHPDU



DK31C3MNCRUE

| Hostverbinding | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 | USB-C | USB-C | USB-C |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| # Ondersteunde Monitoren / Max Resolutie | <p>Tot Vier Monitoren (Windows) Tot 4K 60Hz (Quad) Tot 5K 60Hz (Dual) Tot 8K 60Hz (Single, alleen HDMI)</p> | <p>5K 60Hz Tot 5K 60Hz (Dual) Tot 8K 30Hz</p> | <p>4K 60Hz</p> | <p>4K 60Hz</p> | <p>4K 30Hz</p> | <p>Dual 4K 60Hz Triple 4K 30Hz</p> |
| Dubbel scherm op MacBook Pro met Apple M-serie Pro- en Max-chips | | | | | | |
| Video Poorten | 2x HDMI, 2x DP | 3x TB4 | 2x HDMI, 2x DP | 1X HDMI, 2X DP | 2x HDMI, 2x HDMI/DVI Adapters | 2x HDMI, 2x DP 1x USB-C DP Alt Mode |
| Driverless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OS Compatibiliteit | Windows, macOS | Windows, macOS, ChromeOS | Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu | Windows, ChromeOS | Windows, ChromeOS | ChromeOS |
| Power Delivery | 98W | 98W | 96W | 100W | 60W | 60W |
| # USB-A Poorten / Max Data Transfer Rate | 3x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps} 1x USB 2.0 | 3x USB-A ^{10 Gbps} 1x USB 2.0 | 1x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps} | 2x USB-A ^{5 Gbps} 2x USB 2.0 | 4x USB-A ^{5 Gbps} | 3x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB 2.0 |
| # USB-C Poorten / Max Data Transfer Rate | 1x USB-C ^{10 Gbps} | 3x TB4 | 2x USB-C ^{10 Gbps} | 2x USB-C ^{10 Gbps} | 1x USB-C ^{5 Gbps} | 1x USB-C ^{10 Gbps} 1x USB-C ^{10 Gbps} met DP Alt Mode video |
| USB-Poort(en) voor Opladen | 1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W | 3x TB4/USB4 15W 1x USB-A 7.5W | 1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W | 2x USB-C 15W | 1x USB-A 7.5W | 1x USB-A 7.5W 2x USB-C 7.5W |