









































































Drive Duplicators & Erasers

StarTech.com drive duplicators en erasers zijn getest op betrouwbaarheid met alle belangrijke schijf- en bestandsformaten en ondersteunde interfaces, waaronder IDE, SATA en M.2.

Met onze **standalone erasers & duplicators** hoeft u alleen maar uw instellingen te configureren en u kunt aan de slag.  **Erase**  **Duplicate**  **Dock**

 **Geen hostsysteem en geen extra software nodig.**

	Aantal schijven	Compatibiliteit	Functionaliteit	Host Verbinding	Kopieersnelheid	Modes	Aantal Dupliceren/ Wissen	Extra functies	Product #
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A / USB-C (10 Gbps)	28 GB/min	 1	Single	4Kn	SDOCK2U313R
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	22 GB/min	 1	Single	4Kn	SDOCK2U33RE
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	11 GB/min	 1  1	 1  Max 2	4Kn	SATDOCK2REU3
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	4.2 GB/min	 1  2	 Max 3  1	IDE Harde Schijf Adapter	SATDOCK4U3RE
	6	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	7 GB/min	 1  4	Max 5	2x USB Fast Charge	SATDOCK5U3ER
	2	M.2 SATA M.2 NVMe SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	7.5 GB/min	 4  6	Single	—	SM2DUPE11

	Aantal schijven	Compatibiliteit	Functionaliteit	Host Verbinding	Kopieersnelheid	Modes	Aantal Dupliceren/ Wissen	Extra functies	Product #
	3	USB Flash Drives		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Max 2	—	USBDUP12
	6	USB Flash Drives		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Max 5	—	USBDUP15
	8	USB Flash Drives		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Max 7	—	USBDUPE17
	16	USB Flash Drives		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Max 15	—	USBDUPE115
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	14 GB/min	 4  5	 1  Max 2	—	SATDUP11
	2	SATA 2.5" / 3.5" USB Flash Drives		Standalone	18 GB/min	 4  4	 1  Max 2	—	SU2DUPERA11
	2	SATA 2.5" / 3.5" SAS 2.5" / 3.5"		Standalone	13 GB/min	 4  6	 1  Max 2	—	SATSASDUPE11
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	6 GB/min	 4	Single	Disk Image Manager	SATDUP11IMG
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Max 4	RS232 Printerverbinding	SATERASER4
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Single	RS232 Printerverbinding	SDOCK1EU3P
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Single	4kn RS232 Printerverbinding	SDOCK1EU3P2