

Des stations d'accueil pour ordinateurs portables qui offrent les performances des professionnels de l'informatique

Lorsqu'un déploiement exige des stations d'accueil pour ordinateurs portables qui sont sécurisées, faciles à gérer et largement compatibles, choisissez les produits performants de StarTech.com. Pensées pour les professionnels de l'informatique, les stations d'accueil StarTech.com sont faciles à déployer et comprennent des fonctionnalités que l'on ne trouve pas sur les modèles grand



CARACTÉRISTIQUES



TB4CDOCKUE TB3CDK2DHUE DK31C4DPPDUE DK31C2DHSPDUE DK30CH2DEPUE DK30CH2DPPDU DK30C2DPEPUE

	TB4CDOCKUE	TB3CDK2DHUE	DK31C4DPPDUE	DK31C2DHSPDUE	DK30CH2DEPUE	DK30CH2DPPDU	DK30C2DPEPUE
Écrans pris en charge et résolution maximale	2@4K60/1@8K30	2@4K60ou1@8K30	4@4K60/2@5K	3@4K30/2@4K60	2@4K60+1@4K30	2@4K60+1@4K30	2@4K60/1@5K60
Interface pour ordinateur portable	TB4/USB4	TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	Hybride USB-C ou USB-A/USB4/ TB3/TB4
HDMI	-	2	4	1	1	1	2
DisplayPort	-	2	4	2	2	2	2
DVI	-	-	-	-	-	-	-
VGA	-	-	-	-	-	-	-
Thunderbolt 4 40 Gbps en aval	3	-	-	-	-	-	-
USB-A 480 Mbps	1	-	-	2	-	-	-
USB-A 5 Gbps	-	2	-	2	4	4	3
USB-A 10 Gbps	3	1	3	-	-	-	-
USB-C 5 Gbps	-	-	-	-	1	1	1
USB-C 10 Gbps	-	2	1	2	-	-	-
Charge rapide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie audio	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm
Lecteur de carte mémoire	SD/SDHC/SDXC	-	-	SD/SDHC/SDXC	-	-	-
GbE / Port réseau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Power Delivery	96W	96W	100W	100W	100W	60W	100W

**TB3DK2DPPDUE : Câble TB3 à DP (inc.) requis pour les moniteurs doubles.
***USB3SDOCKHD : Adaptateur DVI vers VGA (inc.) requis pour la vidéo VGA.

Des stations d'accueil pour ordinateurs portables qui offrent les performances des professionnels de l'informatique



DK30CHHPDEU



DK30A2DHUUE



DK30A2DH



USB3SDOCKHD

FEATURES

	DK30CHHPDEU	DK30A2DHUUE	DK30A2DH	USB3SDOCKHD
Écrans pris en charge et résolution maximale	1080p	2@4K60/1@5K60	4K60	1920x1200
Interface pour ordinateur portable	USB-C/USB4/ TB3/TB4	Hybrid USB-A or USB-C/USB4/TB3/TB4	Hybrid USB-A or USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-A
HDMI	2	2	2	1
DisplayPort	-	2	2	-
DVI	-	-	-	1
VGA	-	-	-	1***
Thunderbolt 3 40 Gbps en aval	-	-	-	-
USB-A 480 Mbps	-	-	-	4
USB-A 5 Gbps	3	6	6	2
USB-A 10 Gbps	-	-	-	-
USB-C 5 Gbps	1	-	-	-
USB-C 10 Gbps	-	-	-	-
Charge rapide	✓	-	-	-
Sortie audio	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm
GbE / Port réseau	✓	✓	✓	✓
Alimentation électrique	65W	✗	✗	✗

**TB3DK2DPPDUE : Câble TB3 à DP (inc.) requis pour les moniteurs doubles.
***USB3SDOCKHD : Adaptateur DVI vers VGA (inc.) requis pour la vidéo VGA.