

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo 10056 de Extreme Networks - 1000Base-BX (upstream)

ID del Producto: 10056-ST



El modelo 10056-ST es un transceptor SFP upstream por fibra óptica compatible con el modelo 10056 de Extreme Networks, que se puede emparejar con 10056H-ST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 1000Base-BX. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 10 km y conectividad confiable a 1 GbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1490 nm Tx / 1310 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 10 km
- MTBF: 286,217,327 horas
- Consumo energético: < 1.3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- Se empareja con 10056H-ST
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
- 100% compatibilidad con el modelo 10056 de Extreme Networks garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
Tipo de Fibra	Modo Único
Longitud de Onda	1490nmTx/1310nmRx
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí



Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	286,217,327 hours
Consumo de Energía	< 1.3W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [13.7 mm]
Ancho del Producto	2.2 in [56.6 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.5 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [90 mm]
Altura de la Caja	1.2 in [31 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Transceptor SFP
---------------------	-----------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

