

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo 10056H de Extreme Networks - 1000BASE-BX-D - Fibra BiDi Ethernet Gigabit de 1GbE - Monomodo (SMF)

ID del Producto: 10056H-ST



El modelo 10056H-ST es un transceptor SFP downstream por fibra óptica compatible con el modelo 10056H de Extreme Networks, que se puede emparejar con 10056-ST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 1000BASE-BX. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 10 km y conectividad fiable a 1 GbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1490 nm Tx / 1310 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 10 km
- MTBF: 286.217.327 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON EXTREME NETWORKS 10056H:** 1 Gigabit SFP Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra ha sido diseñado, programado y probado para funcionar con switches y routers compatibles de Extreme Networks para ofrecer una conectividad fiable de 1GbE
- **AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:** Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 1 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-BX-D | 1Gbps | 1G bidireccional Downstream | Monomodo (SMF) | Conector LC | 1490nmTx/1310nmRx | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 10 km
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)

Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1490nmTx/1310nmRx
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	286,217,327 hours
Consumo de Energía	< 1.3W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.7 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
Ancho de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.