

## Módulo transceptor SFP compatible con el modelo 10065 de Extreme Networks - 10/100/1000Base-TX

ID del Producto: 10065-ST



El modelo 10065-ST es un módulo transceptor SFP por cobre compatible con el modelo 10065 de Extreme Networks diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Extreme Networks®. Ofrece conectividad confiable a 1 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10/100/1000Base-TX, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 100 m
- MTBF: 510,469,759 horas
- Consumo energético: < 1.3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

### Características

- 100% compatibilidad con el modelo 10065 de Extreme Networks garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W

---

#### Hardware

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Política de Garantía    | Lifetime              |
| Compatible Brand        | Extreme Networks      |
| Estándares Industriales | IEEE 802.3 1000BASE-T |

---

#### Rendimiento

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1,25 Gbps         |
| Distancia Máxima de Transferencia     | 100 m (328 ft)    |
| Tipo de Fibra                         | Cobre             |
| Modo de Operación de Fibra            | Full-Duplex       |
| DDM                                   | Sí                |
| Redes Compatibles                     | 1000Mbps (1Gbps)  |
| MTBF                                  | 510,469,759 hours |



---

Conector(es)

|            |            |
|------------|------------|
| Conector A | Ranura SFP |
| Conector B | RJ-45      |

---

Características Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Longitud del Producto | 0.5 in [13.7 mm] |
| Ancho del Producto    | 2.7 in [68 mm]   |
| Altura del Producto   | 0.5 in [13.8 mm] |
| Peso del Producto     | 0.5 oz [15 g]    |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja         | 4.5 in [11.5 cm] |
| Ancho de la Caja            | 3.5 in [90 mm]   |
| Altura de la Caja           | 1.2 in [31 mm]   |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [50 g]    |

---

Contenido de la Caja

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Incluido en la Caja | Transceptor SFP |
|---------------------|-----------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

