

## Extreme Networks 10301-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-SR

Produkt ID: 10301-ST



10301-ST är Extreme Networks 10301-kompatibel fiber SFP+-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Extreme Networks®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiber-kabel för 10GBase-SR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: multimode
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 300 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 498,745,585 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+ fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

### Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Extreme Networks 10301 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	300 m (984 ft)
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel	498,745,585 hours

(MTBF)

Strömförbrukning < 1.3W

---

Kontakt(er)

Connector A	SFP-plats
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

---

Utseende

Produktlängd	0.5 in [13.9 mm]
Produktbredd	2.3 in [58.4 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.6 mm]
Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]

---

Förpackning

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP+-sändtagare
-----------------	-----------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

