

Modulo ricetrasmettitore 453154-B21 compatibile QSFP+ 40GBASE-LR4 - Fibra monomodale (SMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - LC 10km - da 1270nm a 1330nm - DDM

ID prodotto: 10320-ST



Il 10320-ST è un modulo ricetrasmettitore QSFP in fibra compatibile con Extreme Networks 10320 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Extreme Networks®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR4 a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 95,832,026 ore
- Consumo energetico: < 2,5 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- COMPATIBILE al 100% con Extreme Networks 453154-B21: progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router Extreme Networks compatibili e offrire una connettività affidabile a 40 GbE
- SPECIFICHE TECNICHE: 40GBASE-LR4 | 40 Gbps | Monomodale | Connettore LC | Da 1.270 nm a 1.330 nm | Funzione DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Distanze fino a 10 km
- TESTATO PER LA COMPATIBILITÀ CON GLI HOST OEM: funzione hot-swap nei router e negli switch Extreme Networks; il supporto DDM segnala lo stato del ricetrasmettitore alla maggior parte degli strumenti di gestione di rete SNMP
- FUNZIONA CON SWITCH COMPATIBILI CON MSA: funziona anche con i modelli di switch Ubiquiti, D-link, Netgear, Supermicro, TP-link e altri ancora che accettano moduli senza codifica
- GARANZIA A VITA: coperto da una garanzia a vita sulla durata del modulo stesso, non sulla durata dello switch. I nostri moduli non invalidano la garanzia OEM e sono supportati dai nostri consulenti tecnici 5/24

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	41.25Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)

Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	No
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	95.832.026 ore
Consumo energetico	2.5W

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.8 in [7.2 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.3 in [13.4 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore QSFP+
--------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.