

Adaptador de USB a HDMI Doble, USB A/C a 2 Pantallas HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), Dongle Integrado USB-A a C, Cable de 11cm, Adaptador USB 3.0 a HDMI, Windows y macOS

ID del Producto: 107B-USB-HDMI



Este adaptador de USB a HDMI dual® permite añadir dos pantallas HDMI (1x 4K & 1x 1080p) a su ordenador, utilizando una única conexión USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Este adaptador de USB a HDMI para dos monitores cuenta con dos salidas de vídeo, lo que aumenta la productividad al conectar hasta dos pantallas mediante un único puerto USB tipo A o C. El adaptador se alimenta por bus, es liviano y cuenta con un cable USB integrado de 4,3" (11 cm), lo que lo hace ideal para la transición entre la oficina, el hogar o la conexión a pantallas en una sala de juntas.

Conecte una pantalla 4K de 30Hz y otra de 1080p a un ordenador portátil o de sobremesa. El adaptador USB a multimonitor es compatible con los modos de visualización extendida o en espejo, y con las pantallas ultrapanorámicas, lo que proporciona un espacio de visualización adicional.

El adaptador de vídeo USB es compatible con Windows, macOS y Chrome OS. El dongle USB-A a USB-C integrado garantiza la compatibilidad con cualquier host que funcione con un sistema operativo compatible. El cable adjunto de 11cm es conveniente para su uso en los desplazamientos.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Ejecute varias aplicaciones en pantallas HDMI adicionales
- Añada capacidades multimonitor, utilizando solamente un puerto USB-A o USB-C
- Agregue dos pantallas a su estación de trabajo

## Características

- **RENDIMIENTO PROFESIONAL:** Diseñado con la tecnología de adaptación de contenidos de Silicon Motion utiliza múltiples algoritmos de procesamiento que dan como resultado un uso mínimo de la CPU, baja latencia para unos gráficos más fluidos y sin retrasos
- **AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD:** Añade dos pantallas a casi cualquier portátil con el adaptador USB-A o USB-C integrado - Permite dos pantallas extendidas en MacBooks Serie M que no son nativamente capaces de manejar más de una pantalla externa
- **ESPECIFICACIONES:** Salidas de vídeo HDMI dobles con 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Este adaptador utiliza una sola conexión USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) o posterior - Audio HDMI de 2 canales - Alimentado por el bus USB - Cable de conexión de 11cm
- **ADAPTADOR GRÁFICO EXTERNO:** Conecte pantallas adicionales cuando no disponga de puertos de vídeo adicionales en un host - Utilícelo con dos monitores y una pantalla de portátil de estación de trabajo - Ideal para aplicaciones empresariales
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con con Windows, macOS, Chrome OS V98+ (Canal Estable) y Ubuntu - Instalación automática del drivers en Windows y ChromeOS - Requiere la descarga del driver para macOS y Ubuntu - Funciona con USB 3.0, USB-C, USB4 y Thunderbolt

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI - 1.4
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	8Gb DDR3
ID del Conjunto de Chips	Silicon Motion - SM768

---

#### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720  Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720  Other lower resolutions may be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Conector B	2 - HDMI (19 pines)

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
-------------------	--

Windows 11 ARM  
 macOS Mojave (10.14)  
 macOS Catalina (10.15)  
 macOS Big Sur (11.0)  
 macOS Monterey (12.0)  
 macOS Ventura (13.0)  
 macOS Sonoma (14.0)  
 macOS Sequoia (15.0)  
 macOS Tahoe (26.1)  
 Chrome OS  
 Ubuntu - Hasta Kernel 6.11

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del  
Sistema y Cables

Se necesita instalar los controladores manualmente en macOS

Nota

Este dispositivo es compatible con HDCP, y no reproducirá contenidos protegidos contra la copia

Cuando se instala en Linux, este adaptador soporta hasta dos pantallas 1080p a 60Hz

---

Indicadores

Indicadores LED

1 - Encendido (azul)

---

Requisitos de  
Energía

Fuente de alimentación

Alimentación por bus

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de  
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad

HR de 10% a 90%

---

Características

Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.3 in [11 cm]
Longitud del Producto	10.8 in [27.5 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [86.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.6 oz [158.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de USB-A/USB-C a HDMI Doble 1 - Guía Rápida de Inicio
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.