

Adattatore USB 3.0 a HDMI, Scheda Video Esterna USB 3.0 a Doppio HDMI (1x 4K30Hz/1x 1080p), Cavo da 11cm integrato con Dongle da USB-A a USB-C; Convertitore da USB-A/C a Dual HDMI - Win/Mac

ID prodotto: 107B-USB-HDMI



Questo adattatore USB a doppio HDMI® ti permette di aggiungere due schermi HDMI indipendenti (uno 4K e uno 1080p) al tuo computer, usando solo una connessione USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Questo adattatore da USB a HDMI per monitor doppio è dotato di due uscite video e consente di aumentare la produttività collegando fino a due monitor con un'unica porta USB Type-A o C. L'adattatore è leggero e alimentato via bus, inoltre è dotato di un cavo USB da 11 cm, che lo rende ideale per il trasporto tra ufficio e casa o per il collegamento al monitor di una sala riunioni.

Collega un display 4K a 30 Hz e uno 1080p a un laptop o a un desktop. L'adattatore USB multi-monitor supporta le modalità di visualizzazione estesa o speculare e gli schermi ultrawide, offrendo uno spazio di visualizzazione aggiuntivo.

Il convertitore video USB è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Il dongle USB-A a USB-C integrato garantisce la compatibilità USB con qualsiasi host dotato di un sistema operativo supportato. Il cavo integrato di 11 cm è comodo per gli spostamenti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Esegui diverse applicazioni su display HDMI estesi
- Aggiungi funzionalità multi-monitor, utilizzando solo una porta USB-A o USB-C
- Consente di aggiungere due display a una workstation

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI IT PRO:** Questo adattatore da USB a Doppio Monitor HDMI usa la tecnologia Content Adaptive di Silicon Motion che utilizza al minimo la CPU e una bassa latenza per una grafica più fluida (ad esempio, il movimento del mouse e delle finestre)
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** consente di aggiungere un doppio display ai portatili con il dongle adattatore USB-A o USB-C integrato e utilizzare display doppi estesi sui MacBook della serie M di Apple che non sono in grado di gestire più di un display esterno
- **CARATTERISTICHE:** Doppia uscita video HDMI con 1x 4K 30Hz e 1x 1080p. Questo adattatore da USB a doppio HDMI utilizza una singola porta USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) o successiva, audio HDMI a 2 canali, alimentato dal bus USB, cavo integrato da 11 cm
- **ADATTATORE GRAFICO VIDEO ESTERNO:** Consente di collegare schermi aggiuntivi su notebook e dock senza porte video disponibili. Si può utilizzare in workstation con 2 monitor esterni oltre al laptop. Ideale per le applicazioni aziendali, non per i giochi
- **COMPATIBILITÀ:** questo convertitore funziona con Windows, macOS, Chrome OS V98+ (Stable Channel) e Ubuntu; installazione automatica del driver su Windows e Chrome OS; richiede il download del driver per macOS e Ubuntu; funziona con USB 3.0, USB-C, USB4 e TB

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Porte	2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Pass-through USB	No
Memoria	8Gb DDR3
ID chipset	Silicon Motion - SM768

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz
Risoluzioni supportate	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettore B	2 - HDMI (19 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows 11 ARM
-------------------------------------	--

macOS Mojave (10.14)
 macOS Catalina (10.15)
 macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 macOS Sequoia (15.0)
 Chrome OS
 Ubuntu 20.04
 Ubuntu 22.04
 Ubuntu 23.04
 Ubuntu 24.04

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	L'installazione manuale del driver è necessaria per macOS
Nota	Questo dispositivo è conforme a HDCP e non riproduce contenuti protetti da copyright
	Quando è installato su Linux, questo adattatore supporta fino a due display 1080p 60Hz

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione (blu)
----------------	-------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	Da 10% a 95% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	4.3 in [11 cm]
Lunghezza prodotto	10.8 in [27.5 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	3.0 oz [86.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [158.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-A/USB-C a doppio HDMI
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.