

Adattatore da USB-C a HDMI - Convertitore da USB tipo C o A a 2x HDMI per laptop - 4K 60Hz 100W Power Delivery Pass-Through - Adattatore video multimonitor USB type C /Dongle USB - Cavo integrato 30cm

ID prodotto: 109B-USBC-HDMI



Collega due display HDMI 4K 60Hz alla porta USB Type-C o Type-A di un computer laptop/desktop, utilizzando questo adattatore da USB-C a doppio HDMI.

L'adattatore video USB è dotato di USB Power Delivery (PD) 3.0 pass-through (fino a 100W), che consente l'alimentazione e la ricarica di un computer portatile quando è collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Quando non è collegato un adattatore di alimentazione USB-C, l'adattatore funziona con l'alimentazione tramite bus USB. PD 3.0 è dotato di Fast Role Swap (FRS) che impedisce l'interruzione dei dati USB quando l'alimentazione USB-C viene scollegata e l'adattatore passa all'alimentazione da bus USB.

L'adattatore USB multi-monitor è certificato DisplayLink e supporta risoluzioni video 4K 60Hz ad alte prestazioni per due monitor con un controller DisplayLink DL-6950 integrato.

L'adattatore video USB è compatibile con Windows, macOS, Ubuntu e Chrome OS. L'adattatore integrato da USB-C a USB-A consente la flessibilità di connessione a qualsiasi host con sistema operativo compatibile. Il cavo USB-C/A integrato da 30 cm è ideale per l'uso in viaggio. La lunghezza del cavo e le protezioni antistrappo riducono le tensioni tra connettore e porta.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- È possibile eseguire più applicazioni su schermi HDMI estesi mentre si ricarica il portatile
- È possibile aggiungere funzionalità multi-monitor, utilizzando un'unica connessione USB-C o USB-A
- Consente di aggiungere due display esterni a una workstation

Caratteristiche

- **USB A DOPPIO HDMI:** questo adattatore USB-C o USB-A a doppio HDMI consente di aggiungere fino a due monitor HDMI 4K 60Hz a un computer 100W Power Delivery pass-through con ricarica host fino a 90W - Audio HDMI 5.1ch - 2x uscite HDMI basate su DisplayLink
- **COMPATIBILE CON APPLE M-SERIES:** Funziona con macOS consentendo display doppi estesi su laptop USB-C/Thunderbolt, compresi i MacBook Apple M-Series di base, che nativamente ne supportano solo uno; Richiede il download del driver per macOS
- **CERTIFICATO DISPLAYLINK:** l'adattatore universale funziona con Windows, macOS, Ubuntu e ChromeOS - Installazione automatica del driver in Windows e ChromeOS - Funziona con USB 3.2 (5Gbps), USB-C, USB4, Thunderbolt 3 e 4 - Cavo integrato da 30 cm
- **ADATTATORE GRAFICO VIDEO ESTERNO:** consente di collegare due schermi aggiuntivi quando non sono disponibili porte video supplementari sul laptop o sul dock - Ideale per le applicazioni di produttività aziendale, non per i giochi
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentazione via USB o PD da 100W (10W per l'adattatore + 90W per la ricarica del laptop)- Previene le disconnessioni del dispositivo, sfarfallio del video, sovraccarico di energia. La custodia in alluminio fornisce schermatura EMI

Hardware

| | |
|---------------------------|---------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Attivo |
| Ingresso AV | USB-C |

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

| | |
|------------------|----------------------|
| Porte | 2 |
| Uscita AV | HDMI |
| Audio | Sì |
| Pass-through USB | No |
| ID chipset | DisplayLink - DL6950 |

Prestazioni

| | |
|------------------------------|---|
| Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| Risoluzioni supportate | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 |
| | Lower resolutions may be supported |
| Widescreen supportato | Sì |
| Specifiche audio | HDMI - 5.1 Channel Audio |

Connettore/i

| | |
|--------------|---|
| Connettore A | 1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps) |
| | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) |
| Connettore B | 2 - HDMI |
| | 1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin) |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 ChromeOS™ v55+ |
|-------------------------------------|---|

Note/requisiti speciali

| | |
|------|--|
| Nota | USB Power Delivery è disponibile solo quando un adattatore di alimentazione USB-C è collegato alla porta |
|------|--|

PD pass-through

USB-C Power Delivery non è disponibile se si utilizza il dongle da USB-C a USB-A

Alimentazione

| | |
|------------------------------------|---|
| Fonte di Alimentazione | Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C |
| Laptop Charging via Power Delivery | 90W |
| Consumo energetico | 10W |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Umidità | 20 to 80% RH |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|----------------------|
| Colore | Grigio |
| Tipo enclosure | Alluminio e plastica |
| Lunghezza del cavo | 11.8 in [30 cm] |
| Lunghezza prodotto | 4.4 in [11.3 cm] |
| Larghezza prodotto | 2.4 in [6.0 cm] |
| Altezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| Peso prodotto | 4.3 oz [121.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 5.6 in [14.3 cm] |
| Larghezza del Pacco | 6.9 in [17.4 cm] |

Altezza del Pacco 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 7.1 oz [200.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Adattatore da USB-C/USB-A a HDMI

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

