

USB-C naar Dual-HDMI Adapter, USB-C of A naar 2x HDMI, 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 30cm Ingebouwde Kabel, USB naar HDMI Multi-Monitor Converter voor Laptop

Productcode: 109B-USBC-HDMI



Sluit twee 4K 60Hz HDMI schermen aan op de USB Type-C of Type-A poort van een laptop/desktop computer, met behulp van deze USB-C naar Dual-HDMI Adapter.


De USB-videoadapter is uitgerust met USB Power Delivery (PD) 3.0 pass-through (tot 100W), waardoor een laptop kan worden gevoed en opgeladen wanneer deze op een USB-C power adapter wordt aangesloten. De adapter werkt op USB-busvoeding wanneer geen USB-C power adapter is aangesloten. PD 3.0 ondersteunt ook Fast Role Swap (FRS) dewelke onderbreking van USB-gegevens voorkomt wanneer de USB-C power adapter wordt losgekoppeld en de adapter overschakelt op USB-busvoeding.

De USB multi-monitoradapter is DisplayLink-gecertificeerd en ondersteunt high-performance dual-monitor 4K 60Hz videoresoluties met een geïntegreerde DisplayLink DL-6950 Controller.

De USB-videoadapter is compatibel met Windows, macOS, Ubuntu en Chrome OS. De geïntegreerde USB-C naar USB-A adapter garandeert de flexibiliteit om verbinding te maken met elke host met een compatibel besturingssysteem. De ingebouwde USB-C/A-kabel van 30 cm is ideaal voor gebruik onderweg. De lengte van de kabel en de trekcontlasting verminderen de belasting van de connector/poort.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Gebruik meerdere toepassingen op uitgebreide HDMI-schermen en laad tegelijkertijd de laptop op
- Voeg multi-monitor mogelijkheden toe via een enkele USB-C of USB-A aansluiting
- Voeg twee externe displays toe aan een workstation

Eigenschappen

- **USB NAAR DUAL HDMI:** Deze USB-C of USB-A naar Dual-HDMI Adapter voegt tot twee 4K 60Hz HDMI-monitors toe aan een computer; 100W Power Delivery pass-through met tot 90W host charging; 5.1ch HDMI Audio; 2x op DisplayLink gebaseerde HDMI-outputs
- **APPLE M-SERIES COMPATIBEL:** Werkt met macOS en biedt uitgebreide dubbele schermen op USB-C en Thunderbolt laptops, waaronder Apple M-Series MacBooks die standaard niet meer dan één scherm kunnen aansturen; Driver download vereist voor macOS
- **DISPLAYLINK GECERTIFICEERD:** Universele adapter werkt met Windows, macOS, Ubuntu & ChromeOS; Automatische driver installatie in Windows/ChromeOS; Werkt met USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB-C, USB4, TB3 & 4; Vaste 30cm kabel vermindert poort/connecter belasting
- **EXTERNE VIDEO GRAPHICS ADAPTER:** Sluit extra schermen aan bij gebrek aan videopoorten op uw laptop of dock; Voeg twee externe monitors toe aan uw werkplek in combinatie met uw laptopscherm; Ideaal voor office toepassingen, niet geschikt voor gaming
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** USB bus powered of 100W PD pass-through (10W gereserveerd voor adapter + 90W voor laden van laptop); Voorkomt apparaat dropouts, video flikkering en stroompieken; Aluminium behuizing zorgt voor EMI afscherming en warmteafvoer

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C

	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Chipsetcode	DisplayLink - DL6950

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Lower resolutions may be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	2 - HDMI 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 ChromeOS™ v55+
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	USB Power Delivery is alleen beschikbaar wanneer een USB-C power adapter is aangesloten op de PD pass-through poort
	SB-C Power Delivery is niet beschikbaar bij gebruik van de USB-C naar USB-A dongle

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Laptop Charging via Power Delivery	90W
Vermogensopname	10W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	20 tot 80% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	4.4 in [11.3 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	4.3 oz [121.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Breedte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	7.1 oz [200.0 g]
-----------------------------	------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C/USB-A naar HDMI Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.