

3m DisplayPort 1.4 Verlengkabel, DP 1.4 Port Saver Kabel, 8K 60Hz/4K 144Hz, DP Male naar Female, DisplayPort Extension Kabel, DisplayPort Verlengkabel, TPE Mantel, M/F

Productcode: 10F-DP14-EXTEND-CBL




Deze hoogwaardige DisplayPort 1.4 verlengkabel biedt extra bereik voor een flexibel opstelling en vermindert slijtage van de DP-poort op uw monitor of andere apparaten. De connectormarkeringen zorgen voor een snelle visuele identificatie, waardoor deze kabel zich duidelijk onderscheidt van andere DisplayPort kabels die er hetzelfde uitzien of geen markering hebben. Voorkom giswerk en kies altijd de juiste kabel om volledige DP 1.4 prestaties te ondersteunen.

Deze Male naar Female DisplayPort verlengkabel ondersteunt alle DisplayPort 1.4 kenmerken:

- Resoluties tot 8K 60Hz of 4K 144Hz
- Hoge snelheden met een bandbreedte tot 32,4Gbps
- Multi-Stream Transport (MST) voor in serie schakelen van meerdere schermen
- High Dynamic Range (HDR) voor een hoger contrastratio en levendige kleuren
- Kristalheldere weergave met tot 32 digitale audiokanalen

Deze DisplayPort verlengkabel is Backwards compatibel met vorige DisplayPort versies, en garandeert een vlotte integratie met bestaande DisplayPort apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik als port saver om DisplayPort I/O-poorten belasting te verminderen
- Ideaal voor met DP uitgeruste apparaten in kiosken of digital signage displays door verbindingen uit te breiden naar weggewerkte poorten
- Verleng DisplayPort verbindingen van wandmonteerbare DP-schermen of projectors

Eigenschappen

- **DP 1.4 VERLENGKABEL:** Verleng een 8K 60Hz / 4K 144Hz DisplayPort aansluiting voor meer flexibiliteit met deze DP 1.4 verlengkabel; Kies in één oogopslag de juiste kabel met spec connectormarkeringen voor snelle identificatie
- **FULL-FEATURED DP 1.4:** 32,4Gbps bandbreedte voor buitengewone UHD-prestaties; Tot 4K 144Hz voor ultra-vloeiende beelden; Kan worden aangesloten op UHD-monitors, high-performance GPU's en speciale video/media apparaten; Backwards compatibel met DP 1.2/1.1
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Duurzame vergulde connectors verbeteren de aansluiting en minimaliseren signaalverlies; Flexibele TPE-mantel met trekcontlasting weerstaat veelvuldige of permanent buigen voor eenvoudige routing rond hoeken en randen
- **TOEPASSINGEN:** Groter bereik tussen DisplayPort apparaten; Geschikt voor videowalls/gemonteerde tv's, multi-monitor workstations en DP-switches/KVM's; Gebruik deze kabel als een Port Saver om poortbelasting te verminderen en vlottere toegang tot DP poorten
- **SPECS:** Zwart; 3-meter; Bi-directioneel; Passief; DisplayPort 1.4 ondersteunt 8K 60Hz/4K 144Hz met HBR2, MST en 32-ch audio; 32.4Gbps; 30AWG; 8.4mm B.D.; TPE Mantel is halogeenvrij en RoHS compliant

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	VW-1 goedgekeurd
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximale overdrachtsnelheid	32.4Gbps
Maximale digitale resoluties	8K 60Hz
Audiospecificaties	DisplayPort - 7.1 Channel Audio DisplayPort - 32 Channel Audio
Ondersteunde protocollen	DP 1.4 DP 1.2 MST

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort
Connector B	1 - DisplayPort

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C - 70°C (-4°F - 176°F)
Vochtigheid	5% - 85%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	30 AWG
Type behuizing	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.4 mm]
Lengte product	9.9 ft [3.0 m]

Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	8.0 oz [228 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	7.9 in [20.1 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.5 oz [242.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort Verlengkabel - M/F
-------------	------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.