Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Brocade 10G-SFPP-BXD - 10GBASE-BX (a valle)

ID prodotto: 10G-SFPP-BXD-ST

Il 10G-SFPP-BXD-ST è un ricetrasmettitore SFP+ a valle in fibra compatibile con Brocade 10G-SFPP-BXD-ST associabile con 10G-SFPP-BXU di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX.Il modulo ricetrasmettitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 10 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx

• Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps

• Tipo: monomodale

• Tipo di connessione: Connettore in LC

• Massima distanza di trasferimento: 10 km

• MTBF: 646,156,559 ore

• Consumo energetico: < 1,3 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Brocade10G-SFPP-BXD
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con 10G-SFPP-BXU
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | Lifetime |
| | Compatible Brand | Brocade |
| | Standard del settore | IEEE 802.3ae 10GBASE-BX |
| Prestazioni | | |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps |
| | Distanza di trasferimento max | 10 km (6.2 mi) |
| | Tipo fibra | Modalità singola |
| | Lunghezza d'onda | 1330nmTx/1270nmRx |
| | Modalità operativa fibra | Full Duplex |
| | DDM | Sì |

| | | |
|---|---|---|
| | Reti compatibili | 10 Gbps |
| | MTBF | 646,156,559 hours |
| | Consumo energetico | < 1.3W |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Lunghezza prodotto | 0.5 in [1.4 cm] |
| | Larghezza prodotto | 2.3 in [5.8 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Peso prodotto | 0.8 oz [24 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Lunghezza Confezione | 4.6 in [11.6 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 3.7 in [9.4 cm] |
| | Altezza del Pacco | 1.3 in [3.3 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.9 oz [54.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmittore SFP+ |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | A vita |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.