

SFP+ transceiver - enkele modus connector - stroomafwaarts - Brocade 10G-SFPP-BXD compatibel

Productcode: 10G-SFPP-BXD-ST



De 10G-SFPP-BXD-ST is een Brocade 10G-SFPP-BXD compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-BX conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1330nmTx/1270nmRx
- Maximale data overdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 646,156,559 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 10G-SFPP-BXD
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met 10G-SFPP-BXU
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1330nmTx/1270nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	646,156,559 hours

	Vermogensopname	< 1.3W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	0.8 oz [24 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.6 in [11.6 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.