


10 stuks 2-poort PCI Seriële Kaarten

Productcode: 10PKPCI2S550



Met deze 10 stuks 2-poort PCI Seriële Kaarten kunt u op voordelige wijze meerdere computers voorzien van een seriële verbinding. Deze kaarten zijn ideaal voor systeembouwers en worden samen verpakt geleverd met één driver-cd, wat u een besparing oplevert van meer dan 35%! Elke 2-poort 16550 seriële kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-slot en voegt twee seriële poorten toe - een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een nieuw of een wat ouder serieel apparaat met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s. De adapterkaart is perfect voor het op uw systeem aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN-adapters en nog veel meer. Het ondersteunt het delen van IRQ's en werkt probleemloos onder Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, Server 2003, 2000, ME, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® en Linux®. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)

- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- Perfect voor OEM's, systeembouwers of IT-professionals die grote hoeveelheden seriële kaarten nodig hebben voor massa-installaties of -upgrades
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Inclusief drivers voor Linux® en alle versies van Windows®
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- Ondersteuning voor RS-232 seriële en PCI-interface
- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 115.2 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	PCI (5 volt)
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	PCI 2.1
Chipsetcode	ASIX - MCS9835CV

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
FIFO	16 Byte

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits)
Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0 / 6.0, 2000, 98SE, 95, DOS Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Linux
--------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.7 in [12 cm]
Breedte product	0.8 in [2 cm]
Hoogte product	4.7 in [12 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	11.1 in [28.2 cm]
Package Width	4.3 in [11 cm]

Package Height 7.7 in [19.6 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 33.2 oz [940 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 10 - PCI2S550 seriële kaarten
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.