

Support TV à Roulettes pour Écrans Plats de 60 à 100 pouces jusqu'à 100 kg, Réglage en Hauteur par Manivelle, Support/Chariot Télé Mobile

N° de produit: 1110C-MOBILE-TV-CART



Ce support TV mobile à hauteur réglable crée un centre multimédia mobile capable de supporter des téléviseurs de 60 à 100 pouces et jusqu'à 100 kg (220 lb). De grandes roulettes permettent aux utilisateurs de déplacer facilement l'équipement AV monté à travers un bureau, une salle de classe ou un hall d'exposition.

La manivelle permet à l'utilisateur de régler la hauteur du téléviseur sans outils, de 1200 à 1650 mm (47,2 à 65 pouces) pour répondre à différents besoins de visionnage. Le réglage en hauteur est possible même lorsque le téléviseur est déjà monté, et les indicateurs de hauteur à l'arrière de la colonne permettent des ajustements précis. La manivelle peut être retirée ou verrouillée pour éviter toute manipulation non autorisée.

L'inclinaison de l'écran de +5°/-10° aide à ajuster les angles de vision ou à réduire les reflets des lumières ou des fenêtres pour un confort visuel optimal.

Pour une portabilité et une personnalisation accrues, ce chariot mobile dispose de deux étagères multimédia, indépendamment réglables en hauteur sous l'écran, pouvant supporter jusqu'à 5 kg chacune. L'étagère pour webcam, située en haut de l'écran, peut être élevée jusqu'à 2366 mm du sol.

La construction robuste en aluminium et acier du support TV le rend idéal pour une utilisation commerciale dans des environnements où il y a plusieurs utilisateurs et des déplacements fréquents entre différentes zones. Les poignées à l'arrière des colonnes, combinées avec les roulettes de 4 pouces, permettent un transport fluide entre différents lieux. Une fois en place, toutes les roues peuvent être verrouillées. Dimensions de la base : 1138 x 700 mm (44,8 x 27,5 pouces).

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **CHARIOT TV ROULANT** : Support en aluminium robuste, convient aux écrans de 60 à 100 pouces et supporte jusqu'à 100 kg; Roulettes de 4 pouces; Se déplace à l'aide de poignées; Base en acier robuste (1138 mm x 700 mm) permettant d'éviter le basculement
- **HAUTEUR ADJUSTABLE** : Le support mobile permet de régler la hauteur même lorsqu'un téléviseur est monté; Utilisez la manivelle pour régler la hauteur dans une plage de 1200-1650 mm du sol au centre de l'écran; Indicateurs de hauteur pour un réglage précis
- **RANGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT** : Comprend 2 étagères réglables en hauteur indépendamment de l'écran; Chaque étagère supporte 5kg; L'étagère pour webcam peut être relevée jusqu'à 2366mm, l'étagère inférieure pour supports peut être relevée jusqu'à 900 mm du sol
- **COMPATIBILITÉ** : Le chariot TV prend en charge les téléviseurs plats, les téléviseurs incurvés et les écrans intelligents ou interactifs dotés de modèles VESA compatibles 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 et 1000x600
- **CHARIOT DE PRÉSENTATION MOBILE** : Le chariot permet de déplacer un grand écran avec son équipement dans les bureaux/salons professionnels; La gestion intégrée des câbles permet d'organiser les câbles pour une installation sans encombrement

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Gestion de câbles	Oui
Outils Inclus	Oui
Roulettes	Inclus
Nombre d'écrans pris en charge	1
Orientation	Horizontal
Options de fixation	Meuble mobile
Trous de fixation VESA	200x200 mm
	300x200 mm

300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
1000x600 mm

Performance

Capacité de Charge de la Surface de Travail	176.5 oz [5000 g]
Taille minimale de l'écran	60"
Taille maximale de l'écran	100"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	47.2 in [1200 mm]
Hauteur maximale	65.0 in [1650 mm]
Inclinaison	+ 5° / - 10°
Antivol	Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Longueur du produit	4.1 ft [1.2 m]
Largeur du produit	29.7 in [75.5 cm]

Hauteur du produit	7.8 ft [2.4 m]
Poids du produit	84.1 lb [38.2 kg]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	22.6 in [57.5 cm]
Largeur du Colis	3.9 ft [1.2 m]
Hauteur du Paquet	9.5 in [24.2 cm]
Poids brut	90.0 lb [40.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Base
	1 - Pied gauche
	1 - Pied droit
	1 - Couvercle du Pied Gauche
	1 - Couvercle du Pied Droit
	1 - Plaque Universelle
	2 - Embouts de Plaques Universelles
	2 - Poignées de Maintien
	4 - Roulettes
	1 - Colonne de Gauche
	1 - Colonne de Droite
	1 - Manivelle
	1 - Support TV, Droit
	1 - Support TV, Gauche
	2 - Couvercle Supérieur de la Colonne

- 1 - Étagère pour caméra
- 1 - Étagère #1
- 1 - Étagère #2
- 1 - Plaque de l'Étagère de la Caméra
- 1 - Barre de Liaison
- 1 - Vis M5 x 40mm
- 4 - Vis M6 x 25
- 3 - Vis M4 x 6mm
- 2 - Vis M4 x 6mm
- 4 - Vis M6 x 14 mm
- 12 - Vis M8 x 25 mm
- 12 - Vis M6 x 8 mm
- 4 - Vis M5 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 50 mm
- 4 - Rondelles
- 8 - Petites Entretoises (15mm x 8mm x 5)
- 8 - Grandes Entretoises (15mm x 8mm x 15)
- 1 - Clé hexagonale 5 mm
- 1 - Clé de 19mm
- 8 - Clips Adhésifs de Gestion de Câbles
- 1 - Manuel

Informations de
garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis