

Carrello/supporto TV mobile su ruote per schermi piatti da 60-100" e fino a 100 kg, regolazione dell'altezza tramite manovella, montaggio su carrello mobile/portatile

ID prodotto: 1110C-MOBILE-TV-CART



Questo supporto TV mobile regolabile in altezza crea un centro multimediale mobile in grado di supportare televisori da 60 a 100" e fino a 100 kg. Le grandi rotelle consentono agli utenti di spostare con facilità le apparecchiature AV montate in un ufficio, in un'aula o in una sala per fiere.

La manovella consente all'utente di regolare l'altezza del televisore senza l'ausilio di attrezzi, da 12-16,5 mm, per soddisfare le diverse esigenze di visualizzazione. La regolazione dell'altezza è possibile anche quando il televisore è già montato e gli indicatori di altezza sul retro della colonna consentono regolazioni precise. La manovella può essere rimossa o bloccata per evitare manomissioni.

L'inclinazione dello schermo di $+5^{\circ}/-10^{\circ}$ aiuta a migliorare l'angolo di visione o a ridurre il riflesso delle luci del soffitto o delle finestre, per un comfort di visione ottimale.

Per una maggiore portabilità e personalizzazione, questo carrello mobile è dotato di due ripiani per supporti regolabili in altezza in modo indipendente sotto il display, che possono supportare fino a 5 kg ciascuno. Il ripiano per la webcam, situato nella parte superiore del display, può essere sollevato fino a 2366 mm dal pavimento.

La struttura in alluminio e acciaio del supporto TV per impieghi gravosi lo rende ideale per l'uso commerciale in ambienti con più utenti e frequenti spostamenti tra le aree. Le maniglie sul retro delle colonne e le rotelle da 10cm consentono un trasporto agevole in diversi luoghi. Una volta posizionate, tutte le ruote possono essere bloccate. Dimensioni della base 1138mmx700mm.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **CARRELLO TV PORTATILE:** il supporto TV su ruote in alluminio resistente si adatta a schermi da 60 a 100" e supporta fino a 100kg; rotelle bloccabili da 10cm; spostamento con maniglie sulle colonne; la robusta base in acciaio aiuta a prevenire i ribaltamenti
- **ALTEZZA REGOLABILE:** il supporto TV mobile consente di regolare l'altezza tramite maniovella, in un intervallo compreso tra 12 e 16,5 cm dal pavimento al centro dello schermo, anche quando la TV è montata; indicatori di altezza sul retro della colonna
- **PER RIPORRE LE ATTREZZATURE:** Include due ripiani regolabili in altezza indipendentemente dal display; capacità: 5kg; il ripiano per webcam può essere sollevato fino a 2366 mm, mentre il ripiano inferiore per i media può alzarsi fino a 900 mm dal pavimento
- **COMPATIBILITÀ:** il carrello universale per televisori supporta schermi piatti, TV curvi e Smart o interattivi con modelli VESA compatibili di 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 and 1000x600
- **CARRELLO DI PRESENTAZIONE MOBILE:** il carrello TV argentato trasporta un display di grandi dimensioni con le sue attrezzature all'interno di uffici, fiere e ambienti didattici; la gestione dei cavi integrata consente di organizzare i cavi in modo ordinato

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Ruote orientabili	Incluso
N. di display supportati	1
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Carrello mobile
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
1000x600 mm

Prestazioni

Capacità di Carico della Superficie di Lavoro	176.5 oz [5000 g]
Dimensioni minime display	60"
Dimensioni massime del display	100"
Adatto a Display Curvi	Sì
Video Wall	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	47.2 in [1200 mm]
Altezza massima	65.0 in [1650 mm]
Inclinazione	+ 5° / - 10°
Antifurto	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lunghezza prodotto	4.1 ft [1.2 m]
Larghezza prodotto	29.7 in [75.5 cm]
Altezza prodotto	7.8 ft [2.4 m]
Peso prodotto	84.1 lb [38.2 kg]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	22.6 in [57.5 cm]
Larghezza del Pacco	3.9 ft [1.2 m]
Altezza del Pacco	9.5 in [24.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	90.0 lb [40.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Base
	1 - Gamba sinistra
	1 - Gamba destra
	1 - Rivestimento della gamba sinistra
	1 - Rivestimento della gamba destra
	1 - Piastra universale
	2 - Copripiastre universali
	2 - Maniglie
	4 - Ruote
	1 - Colonna sinistra
	1 - Colonna destra
	1 - Manovella
	1 - Staffa TV, Destra
	1 - Staffa TV, Sinistra
	2 - Coperchio Superiore della Colonna
	1 - Mensola per videocamera

- 1 - Scaffale #1
- 1 - Scaffale #2
- 1 - Piastra del ripiano della telecamera
- 1 - Barra di collegamento
- 1 - Vite M5 x 40 mm
- 4 - 25x Viti M6
- 3 - Viti M4 x 6 mm
- 2 - Viti M4 x 6 mm
- 4 - Viti M6 x 14 mm
- 12 - Viti M8 x 25 mm
- 12 - Viti M6 x 8 mm
- 4 - Viti M5 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 50 mm
- 4 - Rondelle
- 8 - Distanziatori piccoli (15 mm x 8 mm x 5)
- 8 - Distanziali grandi (15 mm x 8 mm x 15)
- 1 - Chiave a brugola da 5 mm
- 1 - Chiave da 19 mm
- 8 - Clip adesive per la gestione dei cavi
- 1 - Manuale

Informazioni sulla

garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.