

Verrijdbare TV Standaard op Wielen voor 60-100inch Flat Screens tot 100kg, In Hoogte Verstelbaar via Krukas, Mobiele Televisie Standaard/Trolley

Productcode: 1110C-MOBILE-TV-CART



Met deze in hoogte verstelbare tv-standaard op wielen beschikt u over een mobiel mediacenter voor schermen van 60 tot 100 inch met een draagvermogen tot 100kg. Dankzij de grote wielen kunnen gebruikers de gemonteerde AV-apparatuur gemakkelijk verplaatsen in een kantoor, klaslokaal of expositieruimte.

Met de zwengel kan de gebruiker eenvoudig de hoogte van de tv zonder gereedschap aanpassen van 1200 tot 1650 mm. De hoogte kan worden aangepast, zelfs als er al een tv is gemonteerd. De hoogte-indicators aan de achterkant van de kolom maken precieze aanpassingen mogelijk. De zwengel kan worden verwijderd of vergrendeld om ongewenste manipulaties te voorkomen.

De +5°/-10° schermkanteling is handig om kijkhoeken te verbeteren of om schittering door bovenverlichting of ramen te verminderen voor een optimaal kijkcomfort.

Voor meer mobiliteit en maatwerk heeft deze mobiele trolley twee onafhankelijk in hoogte verstelbare mediaschappen onder het beeldscherm die elk tot 5 kg kunnen dragen. De webcamplank aan de bovenkant van het scherm kan tot 2366mm van de vloer worden opgetild.

De robuuste aluminium en stalen constructie van deze tv-standaard is ideaal voor gebruik in omgevingen met meerdere gebruikers en frequente verplaatsing tussen omgevingen, bijvoorbeeld tussen klaslokalen. Handgrepen aan de achterkant van de kolommen in combinatie met de 10cm wielen zorgen voor een soepel transport tussen verschillende locaties. Na plaatsing kunnen alle wielen worden vergrendeld. Afmetingen voetstuk 1138mmx700mm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **VERRIJD BARE TV STAND AARD:** Robuuste aluminium verrijdbare TV-standaard voor 60 tot 100 inch schermen tot maximum 100kg; Vergrendelbare 10cm zwenkwielen; Verplaatsbaar met handgrepen op de kolommen; Robuuste stalen voet (1138mmx700mm) voorkomt omkantelen
- **IN HOOGTE VERSTELBAAR:** Mobiele TV-steun kan in hoogte worden versteld, zelfs met een gemonteerde TV; Hoogteverstelling via draaikruk binnen een bereik van 1200-1650mm vanaf de vloer tot het midden van het scherm; Hoogte-indicators voor precieze instelling
- **APPARATUUR OPSLAG:** Inclusief twee onafhankelijke, in hoogte verstelbare schappen; Elk schap kan 5kg dragen; De webcamplank kan tot 2366mm worden verhoogd, terwijl de onderste mediaplank tot 900mm van de vloer verhoogd kan worden
- **COMPATIBILITEIT:** Universele tv trolley ondersteunt flatscreen tv's, gebogen tv's en smart of interactieve schermen met compatibele VESA-patronen van 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 en 1000x600
- **MOBIELE PRESENTATIESTANDAARD:** Zilveren verrijdbare tv-trolley kan grote schermen met apparatuur verplaatsen in kantoren, op beurzen of tussen klaslokalen; Geïntegreerd kabelbeheer voor een rommelvrije installatie en vlotte mobiliteit

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Wielen	Inclusief
Aantal ondersteunde schermen	1
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Mobiele wagen
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm
	300x200 mm

300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
1000x600 mm

Prestaties

Draagvermogen van het Werkoppervlak	176.5 oz [5000 g]
Minimale schermgrootte	60"
Maximale schermgrootte	100"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	47.2 in [1200 mm]
Maximumhoogte	65.0 in [1650 mm]
Kantelen	+ 5° / - 10°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lengte product	4.1 ft [1.2 m]
Breedte product	29.7 in [75.5 cm]

Hoogte product	7.8 ft [2.4 m]
Gewicht product	84.1 lb [38.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Lengte Verpakking	22.6 in [57.5 cm]
Breedte Verpakking	3.9 ft [1.2 m]
Hoogte Verpakking	9.5 in [24.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	90.0 lb [40.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - basis 1 - linker poot 1 - rechter poot 1 - Linkerpoot Afdekking 1 - Rechterpoot Afdekking 1 - Universele Plaat 2 - Universele Plaat Uiteinden 2 - Handgrepen 4 - wielen 1 - Linkerkolom 1 - Rechterkolom 1 - Krukashendel 1 - TV Beugel, Rechts 1 - TV Beugel, Links
-------------	---

- 2 - Kolom Bovenafdekking
- 1 - cameraschap
- 1 - Schap #1
- 1 - Schap #2
- 1 - Camera Schap Plaat
- 1 - Verbindingsbalk
- 1 - M5 x 40mm Schroeven
- 4 - M6 x 25 Schroeven
- 3 - M4 x 6mm Schroeven
- 2 - M4 x 6 mm schroeven
- 4 - M6 x 14 mm schroeven
- 12 - M8 x 25 mm schroeven
- 12 - M6 x 8mm Schroeven
- 4 - M5 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 50 mm schroeven
- 4 - onderleggringen
- 8 - Kleine Afstandhouders (15mm x 8mm x 5)
- 8 - Grote Afstandhouders (15mm x 8mm x 15)
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 1 - 19mm Moersleutel
- 8 - Zelfklevende kabelmanagementclips

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.