

USB C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI Video, 3 Port 5Gbps USB-A Hub, 100W USB Power Delivery Pass-Through, GbE, SD/MicroSD, 30cm Kabel, Travel Dock, Laptop Docking Station

Productcode: 115B-USBC-MULTIPORT



Deze USB-C™ Multiport Adapter met DP 1.4 Alt Mode ondersteunt 4K 60Hz HDMI® (HDR) en verandert uw MacBook, Dell XPS of andere USB-C laptop of tablet in een workstation, waar u ook naartoe gaat. De USB Type-C™ Multiport Adapter beschikt over een 4K HDMI video-output, drie USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) poorten, SD- en MicroSD-kaartlezers en een Gigabit Ethernet-poort, allemaal via één aansluiting op de USB-C, USB4, of Thunderbolt 3/4™-poort van uw laptop. Bovendien biedt hij geavanceerd laden en flexibiliteit via een gedeelde USB-C Power Delivery 3.0- en datapoort die kan worden gebruikt om randapparatuur aan te sluiten, met USB 2.0-overdrachtssnelheden (480 Mbps), wanneer er geen netstroom is aangesloten. De Multiport Adapter is voorzien van een extra lange hostkabel van 30cm voor een groter bereik, en om meer flexibiliteit te bieden bij het opstellen.

Met het draagbare dockingstation kunt u een 4K 60Hz HDMI-monitor (4096 x 2160p), of een ultrawide monitor, aansluiten op uw laptop, om een krachtig workstation te creëren.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 1 hub is voorzien van drie USB-A (5Gbps) poorten voor het aansluiten van uw USB-apparaten.

Een polyvalente en compacte dock-oplossing voor gebruik onderweg, op bureau, een thuishkantoor, hotelbureau of in een vergaderzaal. Deze lichtgewicht USB-C-adapter kan zowel met busvoeding werken, als de USB-C-poort gebruiken om een USB-C-voedingsadapter aan te sluiten voor het opladen van een laptop. U kunt de USB-C-poort ook gebruiken om extra randapparatuur aan te sluiten op USB 2.0-snelheden.

Eenvoudige toegang tot uw Multimedia-inhoud. De Multiport Adapter biedt directe toegang tot uw SD-, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD (uSD) kaarten.

Dankzij de ondersteuning voor USB Power Delivery 3.0 pass through (tot 100W), biedt de USB Type-C Multiport Adapter u de mogelijkheid om uw laptop van stroom te voorzien en op te laden, wanneer

deze is aangesloten op een USB-C voedingsbron. PD 3.0 is voorzien van Fast Roll Swap (FRS) om te voorkomen dat USB-gegevens worden onderbroken wanneer u van voedingsbron wisselt (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De Gigabit Ethernet-poort zorgt voor betrouwbare bekabelde netwerktoegang, met ondersteuning voor PXE Boot en WoL.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontworpen om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Uitgebreide Windows Lay-out Utility: Om custom venster layouts in te stellen en op te slaan.

MAC Address Pass-Through Utility: Om de netwerkbeveiliging te verbeteren.

USB Event Monitoring Utility: Om aangesloten USB-apparaten te volgen en te loggen.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Geeft gebruikers eenvoudig toegang tot snellere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools applicatie te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor thuishkantoor/IT-gebruik. Ideaal voor onderweg tussen huis en kantoor.

Eigenschappen

- 8-IN-1 USB-C MULTIPORT ADAPTER: Compacte USB C-hub met 4K 60Hz HDMI (HDR10) poort, 3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps), SD 3.0 en Micro SD-kaartlezer slots, Gigabit Ethernet en een gedeelde USB-C Power/USB 2.0 Data poort; 100W Power Delivery

- **4K 60HZ HDMI VIDEO MET DP 1.4 ALT-MODE:** Deze USB-C Multiport Adapter biedt HDMI 4K 60Hz (HDR) uncompressed video, ideaal voor high-quality presentaties/beeldbestanden; 4K 30Hz op DP 1.2 Alt-Mode hostapparaten;
- **EXTRA LANGE KABEL:** 30cm kabel voor een groter bereik en om de poortbelasting te verminderen op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2 of laptops op riser stands. Ideel voor onderweg, op kantoor, thuis of gedeelde kantoorruimtes
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** Voeding via USB bus of externe USB-C-power adapter. 100W USB PD 3.0 pass through met 15W gereserveerd voor adapter om videoflikkering, dropouts of overmatig stroomverbruik te voorkomen; 85W beschikbaar voor opladen van laptop
- **BREEDE COMPATIBILITEIT:** Plug&Play mini-dock compatibel met USB-C laptops, Ultrabooks, Chromebooks & TB3/4/USB4 laptops van HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel & M1 Pro/Max processors) en Surface. Werkt met Windows/macOS/iPadOS/Android/Linux/ChromeOS
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Dit minidock is voorzien van een softwaretoepassing die de prestaties en beveiliging verbetert. Het programma bevat o.a. USB Event Monitoring en Windows Layout Utilities.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	HDMI 2.0
	HDR10
	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0
	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u

	IEEE 802.3ab
Chipsetcode	VIA - VL102
	VIA - VL817C0
	Realtek - RTL8153B
	Realtek - RTD2172A
	Genesys Logic - GL823K
	Terminus Tech - FE1.1S

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale digitale resoluties	<u>DisplayPort 1.4</u> 16:9 Aspect Ratio: 4096x2160 60Hz 21:9 Aspect Ratio: 3440x1440 60Hz <u>DisplayPort 1.2</u> 16:9 Aspect Ratio: 4096x2160 30Hz 21:9 Aspect Ratio: 3440x1440 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Externe poorten	1 - HDMI (19-polig)
	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - SD Slot
	1 - RJ-45
	1 - MicroSD

		1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1<br / >iPadOS Android® <br / >Linux® 3.5.x en hoger - Alleen LTS-versies<br / >Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Een host-apparaat met een beschikbare USB-C-poort (om volledige functionaliteit van de adapter te garanderen, moet de USB-C-poort van het host-apparaat USB Power Delivery 2.0 en DP alt-modus ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).
	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. Voor een resolutie van 4096 x 2160p/3840 x 2160p is een beeldscherm nodig dat geschikt is voor 4K (4K wordt ook wel 4K x 2K genoemd). Voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K wordt ook wel 4K x 2K genoemd) is een computer nodig die geschikt is voor 4K. USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps). Uw laptop kan specifieke oplaadvereisten hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W stroom nodig heeft en een adapter een deel van die 60 W verbruikt, herkent uw laptop mogelijk niet dat hij genoeg stroom krijgt.

Voor meer informatie over Power Delivery raadpleegt u de fabrikant van uw hardware.

Voeding

Power Delivery	100W
Uitgangsspanning	5 DC
Vermogensopname	15W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	10.8 in [27.5 cm]
Lengte product	16.8 in [42.7 cm]
Breedte product	2.0 in [5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.5 oz [72 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Breedte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [128.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.