

Adaptateur USB C vers HDMI VGA DVI - Dock USB C Multiport Digital/AV - Adaptateur USB Type C Jusqu'à 4K60Hz - Station d'Accueil USB C, Compatible Thunderbolt 3/4 - Adaptateur de Voyage

N° de produit: 118-USBC-HDMI-VGADVI



Cet adaptateur vidéo multiport USB-C™ constitue une solution durable et portable pour connecter votre périphérique USB Type-C à un écran n HDMI, DVI ou VGA.


La sortie HDMI 2.0b prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60 Hz et le HDR tandis que la sortie VGA prend en charge jusqu'à 1920x1200 à 60 Hz, et la sortie DVI-I prend en charge jusqu'à 1080p à 60 Hz. Toutes les sorties offrent une compatibilité avec les anciens écrans supportant une résolution inférieure. L'adaptateur prend en charge les doubles écrans miroirs 1080p lors de l'utilisation de configurations de moniteurs VGA et HDMI ou VGA et DVI-I.

Évitez les tracas liés au transport de différents adaptateurs avec un adaptateur vidéo multiport USB Type-C. Connectez un périphérique USB-C en mode DisplayPort Alt à pratiquement n'importe quel écran. Un boîtier en aluminium durable aide l'adaptateur à résister au transport dans un sac de voyage entre le bureau, la maison, les espaces partagés et pendant les déplacements professionnels.

L'adaptateur d'affichage USB Type-C est compatible avec les ordinateurs portables USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, Ultrabooks, Chromebooks et MacBooks. La fonctionnalité Plug and Play (PnP) vous permet de vous connecter rapidement à des appareils fonctionnant sous Windows, macOS, iPadOS, chromeOS ou Linux. Les sorties VGA et DVI sont compatibles avec les câbles à verrouillage par vis assurant une connexion sécurisée avec les écrans et les projecteurs. Le câble attaché de 30 cm permet une flexibilité dans votre installation et moins de tension sur les ports et les connecteurs.

Le 118-USBC-HDMI-VGADVI

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Emportez l'adaptateur avec vous lorsque vous voyagez et connectez-vous à la plupart des écrans
- Connectez votre périphérique USB-C à un écran HDMI, VGA ou DVI au bureau, au domicile, dans des espaces partagés ou lors de déplacements professionnels
- Connectez un moniteur secondaire VGA, DVI ou HDMI à votre MacBook

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR MONITEUR UNIQUE USB-C : USB-C DP Alt-mode vers HDMI 2.0b (4K 60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2), VGA (1920x1200 60Hz) ou DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) ; Cet adaptateur prend en charge la sortie vidéo en double miroir
- RÉOLUTION 4K 60Hz : la sortie HDMI de l'adaptateur prend en charge les résolutions 4K60Hz et Ultra Wide Screen jusqu'à 3840x1080p 60Hz ; compatible avec les résolutions inférieures ; fonctionne avec les écrans Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony
- COMPATIBILITÉ HÔTE LARGE : Compatible avec les ordinateurs portables USB-C, TB 3/4, Ultrabooks et Chromebooks, de HP, Dell, Surface, Lenovo, MacBooks (Intel et M1 chip) | L'adaptateur vidéo USB C Multiport fonctionne sur Windows, macOS et Linux
- ROBUSTE ET PORTABLE : Adaptateur en aluminium avec un petit facteur de forme conçu pour un transport dans un sac de PC portable ; l'adaptateur est pratique pour une utilisation en déplacement entre bureau/maison/espaces partagés et les voyages d'affaires
- FACILE À UTILISER : Installation Plug-and-Play, aucun logiciel/pilote n'est nécessaire ; câble de 30cm pour une plus grande flexibilité ; l'adaptateur est compatible avec les câbles à vis pour une connexion sécurisée avec les écrans et projecteurs VGA/DVI

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C

	Sortie AV	VGA
		DVI-I (Digital Only) - Dual-Link
		HDMI
	ID du chipset	ITE - IT6224FN
Performance		
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)
		1920 x 1200 @ 60 Hz (DVI)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	VGA - No Audio Support
		DVI - No Audio Support
		HDMI - 7.1 Channel Audio
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
		1 - HDMI
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Aucun pilote ou logiciel requis
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Cet adaptateur ne supporte pas le MST ou les doubles écrans étendus
		Prise en charge des écrans doubles en miroir uniquement en utilisant des combinaisons de VGA et HDMI ou VGA et DVI-I

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 45 (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10 to 70 (14°F to 158°F)
Humidité	10% ~ 85 % RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Longueur de câble	11.8 in [300 mm]
Longueur du produit	3.3 in [8.5 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	2.6 oz [75.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	4.3 oz [122.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur audio/video 4 en 1
-----------------------	-----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis