

Adattatore USB C a HDMI DVI o VGA, Adattatore video multiporta fino a 4K 60Hz, Compatibile con Thunderbolt 3 e 4, Adattatore USB type C a VGA HDMI da viaggio in Alluminio

ID prodotto: 118-USBC-HDMI-VGADVI



Questo adattatore video USB-C™ multiporta offre una soluzione durevole e portatile per collegare un dispositivo USB Type-C a un display HDMI, DVI o VGA.

L'uscita HDMI 2.0b supporta risoluzioni fino a 4K 60 Hz e HDR, mentre l'uscita VGA supporta fino a 1920x1200 a 60 Hz, e l'uscita DVI-I supporta fino a 1080p a 60 Hz. Tutte le uscite assicurano compatibilità con i vecchi display supportando risoluzioni inferiori. L'adattatore supporta il doppio display 1080p in modalità mirroring quando si usano configurazioni monitor VGA e HDMI o VGA e DVI-I.

Consente di evitare il fastidio di trasportare diversi adattatori grazie all'adattatore video USB Type-C multiporta. Consente di collegare un dispositivo USB-C DisplayPort Alt-mode praticamente a qualsiasi display. Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato senza problemi in una borsa da viaggio tra ufficio, casa, spazi condivisi e durante spostamenti di lavoro.

L'adattatore per display USB Type-C è compatibile con USB-C DisplayPort Alt-mode, laptop Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4, Ultrabook, Chromebook e MacBook. La funzionalità Plug and Play (PnP) permette di connettersi rapidamente a dispositivi Windows, macOS, iPadOS, chromeOS o Linux. Le uscite VGA e DVI sono compatibili con i cavi muniti di fissaggio a vite che assicurano una connessione sicura con display e proiettori. Il cavo integrato lungo 30 cm garantisce una maggiore flessibilità di configurazione e minore sforzo su porte e connettori.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a quasi tutti i modelli di display
- Consente di collegare il dispositivo USB-C a un display HDMI, VGA o DVI in ufficio, a casa, in spazi condivisi o durante i viaggi di lavoro
- Consente di collegare un monitor secondario VGA, DVI o HDMI al MacBook

## Caratteristiche

- ADATTATORE USB-C PER MONITOR SINGOLO: USB-C DP Alt-mode a HDMI 2.0b (4K 60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2), VGA (1920x1200 60Hz) o DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4); questo adattatore USB C supporta doppia uscita video in mirroring per VGA e HDMI o VGA e DVI-I
- RISOLUZIONE 4K 60Hz: l'uscita HDMI dell'adattatore video USB C supporta risoluzioni 4K 60Hz e Ultra Wide Screen fino a 3840x1080p 60Hz; compatibile con risoluzioni inferiori; funziona con monitor e display Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony
- AMPIA COMPATIBILITÀ HOST: compatibile con USB-C, laptop Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4, Ultrabook e Chromebook, di HP, Dell, Surface, Lenovo, MacBook (chip Intel e M1) | L'adattatore video USB C multiporta funziona su Windows, macOS e Linux
- ROBUSTO E PORTATILE: il compatto adattatore multiporta USB Type-C in alluminio è progettato per essere facilmente trasportato nella borsa del laptop durante gli spostamenti tra ufficio, casa, spazi condivisi e viaggi d'affari
- FACILE DA UTILIZZARE: l'installazione plug-and-play non richiede software o driver; il cavo integrato di 30cm assicura flessibilità di configurazione; compatibile con cavi muniti di fissaggio a vite per una connessione sicura con display/proiettori VGA/DVI

### Hardware

Norme di garanzia      3 Years

Active or Passive Adapter      Attivo

Ingresso AV      USB-C

Uscita AV	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Dual-Link
	HDMI
ID chipset	ITE - IT6224FN

**Prestazioni**

Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)   1920 x 1200 @ 60 Hz (DVI)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	VGA - No Audio Support
	DVI - No Audio Support
	HDMI - 7.1 Channel Audio

**Connettore/i**

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
	1 - HDMI

**Software**

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

**Note/requisiti speciali**

Nota	Questo adattatore non supporta MST né doppio display esteso
	Supporto per doppio display in modalità mirroring solo utilizzando combinazioni di VGA e HDMI o VGA e DVI-I

**Alimentazione**

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Tensione ingresso 5V DC

Tensione di uscita 5 DC

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio 0 to 45 (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10 to 70 (14°F to 158°F)

Umidità Da 10% a 85% RH

#### Caratteristiche fisiche

Colore Grigio

Lunghezza del cavo 11.8 in [300 mm]

Lunghezza prodotto 3.3 in [8.5 cm]

Larghezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 2.6 oz [75.0 g]

#### Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.7 in [14.5 cm]

Larghezza del Pacco 6.8 in [17.3 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 4.3 oz [122.0 g]

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore Multiporta USB-C

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

3 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

