

USB-C Display Adapter, USB C naar HDMI DVI VGA Adapter, 4K 60Hz, Aluminium, Video Display Adapter, Thunderbolt 3 / 4 Compatibel, USB Type C Travel Adapter

Productcode: 118-USBC-HDMI-VGADVI




Deze USB-C™ multiport video adapter biedt een duurzaam en haalalternatief voor het aansluiten van uw USB Type-C apparatuur op een HDMI-, DVI- of VGA-scherm.

De HDMI 2.0b output ondersteunt tot 4K 60 Hz-resoluties en HDR, terwijl de VGA output tot 1920x1200 bij 60 Hz ondersteunt, en de DVI-I output tot 1080p bij 60 Hz. Alle outputs bieden compatibiliteit met oudere displays die lagere resoluties ondersteunen. De adapter ondersteunt dual mirrored 1080p schermen bij gebruik van VGA en HDMI of VGA en DVI-I monitorconfiguraties.

Vermijd lastig meenemen van verschillende adapters dankzij een USB Type-C Multiport Video Adapter. Sluit een USB-C DisplayPort Alt-mode apparatuur aan op vrijwel elk beeldscherm. Dankzij de duurzame aluminium behuizing is de adapter bestand tegen het meenemen in een reistas tussen kantoor, thuis, gedeelde ruimtes en tijdens zakenreizen.

De USB Type-C Display Adapter is compatibel met USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 Laptops, Ultrabooks, Chromebooks, en MacBooks. Dankzij Plug&Play (PnP) kunt u snel verbinding maken met apparatuur met Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS of Linux. De VGA- en DVI-outputs zijn compatibel met kabels met schroefvergrendeling voor een veilige verbinding met beeldschermen en projectoren. De 30 cm lange kabel zorgt voor flexibiliteit in uw opstelling en minder belasting van poorten en connectors.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op vrijwel elke scherm
- Sluit uw USB-C-apparaat aan op een HDMI-, VGA- of DVI-beeldscherm op kantoor, thuishkantoor, in gedeelde ruimten of op zakenreis
- Sluit een tweede VGA-, DVI- of HDMI-monitor aan op uw MacBook

Eigenschappen

- **USB-C SINGLE MONITOR ADAPTER:** USB-C DP Alt-mode naar HDMI 2.0b (4K 60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2), VGA (1920x1200 60Hz) of DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4). De USB-C naar HDMI DVI VGA Adapter biedt dual mirrored video output voor VGA & HDMI of VGA & DVI-I
- **4K 60Hz RESOLUTIES:** De USB-C Video Adapter HDMI output ondersteunt 4K 60Hz en Ultra Wide Screen resoluties tot 3840x1080p 60Hz. Compatibel met lagere resoluties. Werkt met Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony schermen.
- **RUIME HOST COMPATIBILITEIT:** Compatibel met USB-C, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 Laptops, Ultrabooks en Chromebooks, van HP, Dell, Surface, Lenovo, MacBooks (Intel en M1 chip) | De USB C Multiport Video Adapter werkt op Windows, macOS en Linux
- **ROBUUST & DRAAGBAAR:** Duurzame aluminium USB Type-C multiport adapter met kleine vormfactor is ontworpen voor eenvoudig transport in een laptoptas. De USB-C Video Adapter is handig voor onderweg, op kantoor of thuis.
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Plug&Play (PnP) installatie zonder software noch drivers. Kabel van 30cm voor extra flexibiliteit. De USB C-adapter is geschikt voor kabels met schroefvergrendeling voor een veilige verbinding met VGA/DVI-schermen en projectors

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Dual-Link

	HDMI
Chipsetcode	ITE - IT6224FN
Prestaties	
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 1920 x 1200 @ 60 Hz (DVI)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support DVI - No Audio Support HDMI - 7.1 Channel Audio
Connector(en)	
Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female 1 - HDMI
Software	
Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	
Notitie	Deze adapter is niet geschikt voor MST of dual extended displays Ondersteuning voor dual mirrored schermen alleen in combinatie van VGA & HDMI of VGA & DVI-I
Voeding	
Voedingsbron	Busvoeding
Ingangsspanning	5V DC

	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to 45 (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10 to 70 (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% ~ 85 % RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Grijs
	Kabellengte	11.8 in [300 mm]
	Lengte product	3.3 in [8.5 cm]
	Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
	Gewicht product	2.6 oz [75.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [122.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-C multiport video adapter
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.