

Adaptador de Vídeo USB C, Adaptador Multipuertos USB Tipo C a HDMI VGA con Salida de Audio de 3,5mm, HDR 4K a 60Hz, PD 3.0 de 100W, Compatible con Thunderbolt 3/4

ID del Producto: 122-USBC-HDMI-4K-VGA



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ ofrece una solución portátil para conectar dispositivos USB Tipo-C a pantallas HDMI y/o VGA, con hasta 100W de Power Delivery.

Este adaptador multipuerto admite una sola pantalla HDMI con resoluciones de hasta 4K 60Hz, una sola pantalla VGA con resoluciones de hasta 1920x1200 60Hz o pantallas dobles HDMI y VGA con resoluciones de hasta 1080p. El puerto de audio de 3,5 mm puede utilizarse para conectar altavoces mientras se realiza una presentación con un proyector/pantalla VGA, o auriculares.

El adaptador está equipado con un cable extra largo de 30cm conectado, que proporciona un alcance extendido, para reducir la tensión de los puertos y conectores en dispositivos 2 en 1, tablets u ordenadores portátiles en soportes elevados.

El adaptador USB C a HDMI y VGA se alimenta por bus para facilitar su uso durante los viajes. Opcionalmente, conecte un adaptador de corriente USB-C y cargue su portátil utilizando la función de paso de Power Delivery 3.0, que admite una carga de hasta 100 W.

El adaptador de pantalla USB Type-C es compatible con portátiles habilitados para USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4, Ultrabooks, Chromebooks y MacBooks. Compatibilidad "plug and play" (sin necesidad de drivers/software) con cualquier sistema operativo como Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS y Linux.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

Características

- **ADAPTADOR DE MONITOR SIMPLE USB-C:** USB-C DP Alt-mode a HDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, Audio 7.1, HDCP 2.2) o VGA (1920x1200 60Hz), USB-C Power Delivery 3.0 (100W), y Audio 3,5mm
- **CABLE EXTRA LARGO:** Cuenta con un cable conectado de 30cm, para un mayor alcance y para reducir la tensión del puerto/conector en dispositivos/tablets como la Surface Pro 7, iPad Pro, etc.
- **RENDIMIENTO FIABLE:** Alimentado por el bus o por un adaptador de corriente USB-C externo con hasta 100W de Power Delivery 3.0 de paso | Permite una carga completa de 100W para portátiles
- **COMPATIBILIDAD DE HOST INTEGRAL:** Portátiles USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 de HP/DELL/Microsoft/Lenovo o Surface/Ultrabook/Chromebook/MacBook (Intel/M1) | Win,mac,iPadOS, Linux
- **APLICACIONES:** Utilice la salida de audio de 3,5 mm para añadir altavoces, cuando se conecte a un proyector VGA | Las pantallas con imagen duplicada HDMI+VGA son ideales para las presentaciones

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	VGA
	HDMI
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL103-Q4 ITE - IT6564FN

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0b
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)

Resolución Digital Máxima		3840 X 2160 @ 60Hz (HDMI)
Resoluciones Admitidas		Maximum HDMI output: 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Pantalla Plana Soportada		Sí
Especificaciones de Audio		HDMI - 7.1 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Especificaciones Generales		Distancia máxima del cable a la pantalla HDMI: 7m Distancia máxima del cable a la pantalla VGA: 30m
Conector(es)		
Conector A		1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) 1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Conector B		1 - HDMI (19 pines) 1 - 15 pin High Density D-Sub (VGA) Female 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Software		
Compatibilidad OS		No requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos		
Nota		Este adaptador no es compatible con MST ni con pantallas de doble extensión.

La salida de audio de 3,5 mm no estará activa a menos que haya una pantalla conectada al producto.

Compatibilidad con dos pantallas duplicadas que utilizan VGA y HDMI

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad 10% - 85% HR

Características Físicas

Color Gris

Longitud del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [6.0 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.4 oz [41.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja 5.8 in [14.7 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI y VGA

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.