Adaptateur USB C vers HDMI VGA avec Sortie Audio 3,5 - Adaptateur Multiport USB C - Adaptateur USB Type-C, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3.0 - Adaptateur Vidéo Compatible TB3/4 - Adaptateur de Voyage

Nº de produit: 122-USBC-HDMI-4K-VGA

Cet adaptateur vidéo USB-C™ Multiport offre une solution portable pour connecter des appareils USB Type-C à des écrans HDMI et/ou VGA, avec jusqu'à 100W de Power Delivery.

Cet adaptateur multiport prend en charge un seul écran HDMI à des résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz, un seul écran VGA à des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 60Hz ou des écrans HDMI et VGA à double miroir à des résolutions allant jusqu'à 1080p. Le port audio de 3,5 mm peut être utilisé pour connecter des haut-parleurs lors d'une présentation avec un projecteur/affichage VGA, ou un casque.

L'adaptateur est équipé d'un câble extra-long de 30 cm, offrant une portée étendue, pour réduire la tension des ports et des connecteurs sur les appareils 2-en-1, les tablettes ou les ordinateurs portables sur des colonnes montantes/pieds.

L'adaptateur USB C vers HDMI et VGA est alimenté par le bus pour une utilisation facile lors des déplacements. En option, connectez un adaptateur d'alimentation USB-C et chargez votre ordinateur portable à l'aide de la fonction pass-through Power Delivery 3.0, prenant en charge jusqu'à 100 W de charge.

L'adaptateur d'écran USB Type-C est compatible avec les ordinateurs portables, Ultrabooks, Chromebooks et MacBooks compatibles USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4. Compatibilité plug and play (sans pilote/logiciel) avec tous les systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS et Linux.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR DE MONITEUR SIMPLE USB-C : USB-C DP Alt-mode vers HDMI 2.0b (4K 60Hz/HDR/7.1ch Audio/HDCP 2.2) ou VGA (1920x1200 60Hz), USB-C Power Delivery 3.0 (100W), et 3.5mm Audio | Cet adaptateur USB-C prend en charge la sortie HDMI+VGA en 1080p

• CÂBLE EXTRA LONG : Cet adaptateur est doté d'un câble de 30cm, pour une portée étendue et pour réduire la tension du port sur les appareils/tablettes tels que Surface Pro 7 et plus/iPad Pro/HP Elite x2 series/les PC portables sur des supports élévateurs

• FIABILITÉ DES PERFORMANCES : Adaptateur alimenté par bus ou externe avec une puissance maximale de 100W PD 3.0. L'adaptateur permet de recharger les PC portables à 100W. Le jeu de puces intégré réduit la perte de signal et offre une image claire et nette

• COMPATIBILITÉ HÔTE COMPLÈTE : PC portables USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4 de HP/DELL/Microsoft/Lenovo ou Surface/Ultrabook/Chromebook/MacBook (Intel et puce M1) | Windows, macOS, iPadOS, Linux, Chrome OS et Android

• APPLICATIONS : Utilisez la sortie audio 3,5mm pour ajouter des haut-parleurs, lorsqu'elle est connectée à un projecteur VGA | Les écrans HDMI+VGA en miroir sont idéaux en présentations | Pratique pour une utilisation nomade/au bureau/à la maison

---

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	VGA
	HDMI
ID du chipset	VIA/VLI - VL103-Q4

ITE - IT6564FN

Performance		
	Video Revision	HDMI 2.0b
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
	Résolutions numériques max.	3840 X 2160 @ 60 Hz (HDMI)
	Résolutions prises en charge	Maximum HDMI output: 3840 X 2160 @ 60Hz
		Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
		Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
		Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Spécifications générales	Distance maximale du câble jusqu'à l'écran HDMI : 7m
		Distance maximale du câble jusqu'à l'écran VGA : 30m
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
		1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
		1 - 15 pin High Density D-Sub (VGA) Female
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Aucun pilote ou logiciel requis

Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Cet adaptateur ne prend pas en charge le MST ou les écrans à double extension. La sortie audio 3,5 mm ne sera pas active si un écran n'est pas connecté au produit. Prise en charge des écrans en doubles miroirs utilisant VGA et HDMI
Alimentation		
	Source d'alimentation	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	10% - 85%HR
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris
	Longueur du produit	1.8 in [4.5 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Poids du produit	1.4 oz [41.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.8 in [14.7 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]

	Poids brut	3.2 oz [90.0 g]

Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers HDMI et VGA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis