

Adattatore USB-C a VGA/HDMI, Adattatore Multiporta USB Type-C a VGA/HDMI 4K 60Hz HDR con Uscita Audio da 3,5 mm; 100W PD; Compatibile Thunderbolt 3 e 4 - Convertitore USB-C per Monitor VGA e HDMI 1080p

ID prodotto: 122-USBC-HDMI-4K-VGA



Questo Adattatore Multiporta USB-C™ è una soluzione portatile per collegare dispositivi USB Type-C a Monitor HDMI e/o VGA, con Power Delivery fino a 100W.

Questo Adattatore Multiporta USB-C supporta un singolo Display HDMI con risoluzione fino a 4K 60Hz, un singolo Display VGA con risoluzione fino a 1920x1200 60Hz o due Display HDMI e VGA in modalità Duplica con risoluzione fino a 1080p. La porta audio da 3,5 mm può essere utilizzata per collegare gli altoparlanti o cuffie durante la presentazione con un Proiettore/Display VGA.

Questa mini Dock USB-C è dotata di un cavo integrato extra-lungo di 30 cm che, oltre a consentire una comoda ed ordinata installazione, riduce il carico della porta e del connettore su dispositivi 2-in-1, come Tablet o Laptop su supporto/stand.

L'Adattatore Multiporta da USB tipo C a HDMI e VGA è alimentato dal bus per un comodo utilizzo durante i viaggi. In alternativa, connetti un adattatore di alimentazione USB-C e carica il tuo laptop usando la funzione Power Delivery 3.0 pass-through, supportando fino a 100W di ricarica.

La Docking Station USB-C è compatibile con i Laptop dotati di porta USB Type-C DisplayPort Alt-Mode, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4, Ultrabooks, Chromebooks e MacBooks. Compatibilità plug and play (senza driver/software) con qualsiasi sistema operativo come Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE USB-C SINGOLO MONITOR:** Adattatore USB-C DP Alt-mode a HDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) o VGA (1920x1200 60Hz), USB-C PD 3.0 (100W) Pass-Through 3.5mm Audio | Supporta l'uscita video HDMI+VGA a 1080p in modalità Duplica Schermo
- **CAVO EXTRA LUNGO:** Cavo integrato da 30 cm per una comoda installazione e ridurre lo sforzo sulla porta/connettore su dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2/Laptop su supporto; Ideale per l'uso in viaggio, ufficio e casa
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** il mini Dock USB-C è alimentato dal BUS o da alimentatore esterno, PD 3.0 Pass-Through fino a 100W | La Docking Station consente la ricarica di Laptop (100W) | Il chipset integrato riduce la perdita di segnale per un'immagine nitida
- **COMPATIBILITÀ HOST:** Notebook USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4 di HP/DELL/Microsoft/Lenovo o Surface/Ultrabook/Chromebook/MacBook (chip Intel e M1) | Windows, macOS, iPadOS, Linux, Chrome OS e Android
- **APPLICAZIONI:** Usa l'uscita Audio da 3,5 mm per aggiungere altoparlanti, se collegato a un proiettore VGA | I display HDMI+VGA duplicati sono ideali per le presentazioni | Comodo per l'uso in ufficio, a casa e negli ambienti aziendali

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	VGA
	HDMI
ID chipset	VIA/VLI - VL103-Q4

ITE - IT6564FN

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0b
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime	3840 X 2160 @ 60 Hz (HDMI)
Risoluzioni supportate	Maximum HDMI output: 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Specifiche generali	Lunghezza massima del cavo HDMI: 7 m Lunghezza massima del cavo VGA: 30 m

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode 1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin) 1 - 15 pin High Density D-Sub (VGA) Female 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Questo adattatore non supporta l'MST o la doppia estensione dei display
	L'uscita audio da 3,5 mm non sarà attiva se al prodotto non è collegato un display.
	Supporta la funzione Duplica schermo su due Monitor VGA/HDMI

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	RH 10% - 85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Lunghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [41.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.8 in [14.7 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore Multiporta USB-C a HDMI/VGA

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.