

Adaptador de Video USB C, Adaptador Multipuertos USB Tipo C a HDMI VGA con Salida de Audio de 3.5mm, HDR 4K a 60Hz, PD 3.0 de 100W, Compatible con Thunderbolt 3/4

ID del Producto: 122-USBC-HDMI-4K-VGA



Este adaptador de video multipuerto USB-C™ ofrece una solución portátil para conectar dispositivos USB Tipo-C a pantallas HDMI y/o VGA, con hasta 100W de Power Delivery.

Este adaptador multipuerto admite una sola pantalla HDMI con resoluciones de hasta 4K 60Hz, una sola pantalla VGA con resoluciones de hasta 1920x1200 60Hz o pantallas dobles HDMI y VGA con resoluciones de hasta 1080p. El puerto de audio de 3.5 mm puede utilizarse para conectar bocinas mientras se realiza una presentación con un proyector/pantalla VGA, o audífonos.

El adaptador está equipado con un cable extra largo de 30cm conectado, que proporciona un alcance extendido, para reducir la tensión de los puertos y conectores en dispositivos 2 en 1, tablets o laptops en soportes elevados.

El adaptador USB C a HDMI y VGA se alimenta por bus para facilitar su uso durante los viajes. Opcionalmente, conecte un adaptador de corriente USB-C y cargue su laptop utilizando la función de paso de Power Delivery 3.0, que admite una carga de hasta 100 W.

El adaptador de pantalla USB Type-C es compatible con laptops habilitadas para USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4, Ultrabooks, Chromebooks y MacBooks. Compatibilidad "plug and play" (sin necesidad de drivers/software) con cualquier sistema operativo como Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS y Linux.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

Características

- **ADAPTADOR DE MONITOR SIMPLE USB-C:** USB-C DP Alt-mode a HDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, Audio 7.1, HDCP 2.2) o VGA (1920x1200 60Hz), USB-C Power Delivery 3.0 (100W), y Audio 3.5mm
- **CABLE EXTRA LARGO:** Cuenta con un cable conectado de 30cm, para un mayor alcance y para reducir la tensión del puerto/conector en dispositivos/tablets como la Surface Pro 7, iPad Pro, etc.
- **RENDIMIENTO CONFIABLE:** Alimentado por el bus o por un adaptador de corriente USB-C externo con hasta 100W de Power Delivery 3.0 de paso | Permite una carga completa de 100W para laptops
- **COMPATIBILIDAD DE HOST INTEGRAL:** Laptops USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 de HP/DELL/Microsoft/Lenovo o Surface/Ultrabook/Chromebook/MacBook (Intel/M1) | Win,mac,iPadOS, Linux
- **APLICACIONES:** Utilice la salida de audio de 3.5 mm para añadir bocinas, cuando se conecte a un proyector VGA | Las pantallas con imagen duplicada HDMI+VGA son ideales para las presentaciones

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	VGA HDMI
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL103-Q4 ITE - IT6564FN

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0b
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)

Resolución Digital Máxima	3840 X 2160 @ 60Hz (HDMI)
Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Especificaciones Generales	Distancia máxima del cable a la pantalla HDMI: 7m Distancia máxima del cable a la pantalla VGA: 30m

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) 1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Conector B	1 - HDMI (19 pines) 1 - 15 pin High Density D-Sub (VGA) Female 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Compatibilidad OS	No requiere controladores ni software
-------------------	---------------------------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Este adaptador no es compatible con MST ni con pantallas de doble extensión.
------	--

La salida de audio de 3,5 mm no estará activa a menos que haya una pantalla conectada al producto.

Compatibilidad con dos pantallas duplicadas que utilizan VGA y HDMI

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Bus Powered and Host USB-C Power Adapter Incluido

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad 10% - 85% HR

Características Físicas

Color	Gris
Longitud del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [41.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 oz [94.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI y VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.