

USB C HDMI VGA Adapter, USB C Multiport Video Adapter met HDMI, VGA en 3.5mm Audio, HDMI 4K 60Hz HDR, 100W PD 3.0, Thunderbolt 3/4 Compatibel, USB C Travel Adapter

Productcode: 122-USBC-HDMI-4K-VGA



Deze USB-C™ Multiport Video Adapter biedt een compacte oplossing voor het aansluiten van USB Type-C-apparaten op HDMI- en/of VGA-schermen, met tot 100W aan Power Delivery.

Deze multipoortadapter ondersteunt een enkel HDMI-scherm met resoluties tot 4K 60Hz, een enkel VGA-scherm met resoluties tot 1920x1200 60Hz of Dual Mirrored HDMI- en VGA-schermen met resoluties tot 1080p. De 3,5 mm audiopoort kan worden gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers tijdens een presentatie met een VGA-projector/display, of een hoofdtelefoon.

De adapter is voorzien van een extra lange kabel van 30cm, die een groter bereik biedt, om de belasting van poorten en aansluitingen op 2-in-1 apparatuur, tabletten of laptops op risers/stands te verminderen.

De USB-C-naar-HDMI- en VGA-adapter wordt via de bus gevoed voor eenvoudig gebruik tijdens het reizen. Optioneel kunt u een USB-C-voedingsadapter aansluiten en uw laptop opladen via de Power Delivery 3.0 pass-through-functie, die tot 100W opladen ondersteunt.

De USB Type-C Display Adapter is compatibel met laptops, Ultrabooks, Chromebooks en MacBooks die beschikken over USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3 of Thunderbolt 4. Plug-and-play (zonder drivers of software) compatibel met elk besturingssysteem, zoals Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS en Linux.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-C MULTIPOINT ADAPTER:** USB-C DP Alt-mode naar HDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) of VGA (1920x1200 60Hz), USB-C Power Delivery 3.0 (100W), en 3.5mm Audio | Deze USB C Display Adapter ondersteunt mirrored HDMI+VGA video-output bij 1080p
- **EXTRA LANGE KABEL:** Deze USB Type C-videoadapter heeft een kabel van 30cm, voor een groter bereik en om de belasting van de poort op apparatuur zoals de Surface Pro 7 en hoger, iPad Pro, HP Elite x2-serie of laptops op riser-standaarden te verminderen
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** Busgevoede of externe USB-C voedingsadapter met tot 100W PD 3.0 pass through | De USB C Multiport Adapter kan laptops opladen met 100W. | Ingebouwde chipset vermindert signaalverlies, wat zorgt voor een kristalhelder beeld.
- **UIGEBREIDE HOST COMPATIBILITEIT:** USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3, en Thunderbolt 4 laptops van HP/DELL/Microsoft/Lenovo of Surface/Ultrabook/Chromebook/MacBook (Intel en M1 chip) | Windows, macOS, iPadOS, Linux, Chrome OS en Android
- **TOEPASSINGEN:** Gebruik de 3,5 mm audio-uitgang om luidsprekers toe te voegen als u een VGA-projector gebruikt | Gespiegelde HDMI+VGA-schermen zijn ideaal voor presentaties | Handig voor onderweg, thuis, of op kantoor

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	VGA
	HDMI
Chipsetcode	VIA/VLI - VL103-Q4

ITE - IT6564FN

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0b
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
Maximale digitale resoluties	3840 X 2160 @ 60 Hz (HDMI)
Ondersteunde resoluties	Maximum HDMI output: 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Algemene specificaties	Maximum Kabel Lengte tot HDMI Scherm: 7m Maximum Kabel Lengte to VGA Scherm: 30m

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Connector B	1 - HDMI (19-polig) 1 - 15 pin High Density D-Sub (VGA) Female 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

Speciale opmerkingen /

vereisten

Notitie	Deze adapter ondersteunt geen MST of dual-extended schermen.
	De 3,5mm audio output is alleen actief wanneer er een beeldscherm is aangesloten op het product.
	Ondersteuning voor dual-mirrored schermen met VGA en HDMI

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
--------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Lengte product	1.8 in [4.5 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.4 oz [41.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar HDMI en VGA Adapter
-------------	------------------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.