

USB C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI Video Adapter, 3 Port 5Gbps USB-A 3.2 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, 30cm Kabel, USB Type-C Ethernet Adapter, Travel Dock, Laptop Docking Station

Productcode: 127B-USBC-MULTIPORT



Deze USB-C™-multiport adapter met DP 1.4 Alt Mode ondersteunt 4K 60Hz HDMI® (HDR) en verandert uw MacBook, Dell XPS of andere USB-C-laptop of -tablet in een complete workstation, waar u ook naartoe gaat. De USB Type-C™ Multiport Adapter beschikt over een 4K HDMI-video output, drie USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) poorten, en een Gigabit Ethernet poort, allemaal via één aansluiting op de USB-C-, USB4- of Thunderbolt 3/4™-poort van uw laptop. Daarnaast biedt het geavanceerde oplaadmogelijkheden en flexibiliteit via een gedeelde USB-C Power Delivery 3.0 en datapoort. Deze poort kan worden gebruikt om randapparatuur aan te sluiten, zonder dat een voedingsbron is aangesloten, met USB 2.0 data transfer snelheden (480Mbps). De Multiport Adapter heeft een extra lange hostkabel van 30 cm voor een groter bereik en meer flexibiliteit bij de installatie.

Het draagbare dockingstation maakt het mogelijk om een 4K 60Hz HDMI-monitor (4096 x 2160p), of een ultrawide monitor, aan te sluiten op uw laptop, om zo een krachtig workstation te creëren.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 1 hub is voorzien van drie USB-A (5Gbps) poorten voor het aansluiten van uw USB-apparaten.

Een veelzijdige dock-oplossing voor gebruik op uw bureau, thuishkantoor, in hotels of in de vergaderzaal, en compact genoeg om mee te nemen in uw tas of rugzak voor mobiel gebruik. Deze lichtgewicht USB-C-adapter is bus-powered, maar u kunt ook de USB-C-voedingsadapter van uw laptop aansluiten om uw laptop en USB-randapparaten op te laden.

Met ondersteuning voor USB Power Delivery 3.0 pass through (tot 100W), kunt u dankzij de USB Type-C Multiport Adapter uw laptop van stroom voorzien en opladen, als deze is aangesloten op een USB-C voedingsbron. Met PD 3.0 beschikt deze adapter over Fast RoI Swap (FRS) om onderbreking van USB-gegevens te voorkomen wanneer u van voedingsbron wisselt (USB-C power adapter naar busvoeding).

De Gigabit Ethernet-poort zorgt voor betrouwbare bekabelde netwerktoegang, met ondersteuning voor PXE Boot en WoL.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. Het softwarepakket omvat:

Advanced Windows Layout Utility: Aangepaste venster layouts instellen en opslaan.


MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparaten traceren en loggen.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Geeft gebruikers snel toegang tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor thuishkantoor/IT-gebruik. Ideaal voor onderweg tussen huis en kantoor.

Eigenschappen

- 6-IN-1 USB-C HUB: USB C multiport adapter met 4K 60Hz HDMI (HDR10), 3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps), Gigabit Ethernet, gedeelde USB-C voeding/USB 2.0-data poort met 100W USB Power Delivery Pass-Through
- 4K 60HZ HDMI VIDEO MET DP 1.4 ALT-MODE: Deze USB-C Multiport Adapter biedt HDMI 4K 60Hz (HDR) uncompressed video, ideaal voor high-quality presentaties/beeldbestanden; 4K 30Hz op DP 1.2 Alt-Mode hostapparaten;

- **EXTRA LANGE KABEL:** Vaste 30cm kabel voor groter bereik en om de belasting te verminderen op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2/laptops op riser stands. Ideaal voor gebruik op kantoor/thuiskantoor/gedeelde werkplekken.
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 15 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te hoog stroomverbruik zoals dat bij andere hubs het geval is; tot 85 W voor het opladen van laptops
- **COMPATIBILITEIT:** Mini dock is compatibel met USB-C laptops, Ultrabooks en Chromebooks, en Thunderbolt 3/4 laptops van HP, Dell, Lenovo; MacBooks (M1/M2/M3 Pro/Max-processors) en Surface. Werkt met Windows, macOS, iPadOS, Android, Linux & Chrome OS
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Deze all-in-one USB Type C docking station adapter wordt geleverd met een software applicatie die de prestaties en veiligheid verbetert, inclusief USB Event Monitoring & Windows Layout utilities.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	HDMI 2.0
	HDR10
	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0
	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3ab

Chipsetcode	VIA - VL102
	VIA - VL817
	Realtek - RTL8153
	Realtek - RTD2172A
	Terminus Tech - FE1.1S

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale digitale resoluties	<u>DisplayPort 1.4</u> 16:9 Aspect Ratio: 4096x2160 60Hz 21:9 Aspect Ratio: 3440x1440 60Hz <u>DisplayPort 1.2</u> 16:9 Aspect Ratio: 4096x2160 30Hz 21:9 Aspect Ratio: 3440x1440 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Externe poorten	1 - HDMI (19-polig) 3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - RJ-45 1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1<br /
--------------------	---

>iPadOS

Android® <br / >Linux® 3.5.x en hoger - Alleen
LTS-versies<br / >Chrome OS™

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

Een host-apparaat met een beschikbare USB-C-poort (om volledige functionaliteit van de adapter te garanderen, moet de USB-C-poort van het host-apparaat USB Power Delivery 2.0 en DP alt-modus ondersteunen).

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).

Notitie

Niet alle USB-C-poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C-standaard. Zorg ervoor dat de USB-C-poort van uw hostapparaat USB Power Delivery en DP alt-modus ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C-poort van een hostlaptop die geen USB Power Delivery ondersteunt. In deze configuratie is de pass-through voeding niet beschikbaar.

Voor een resolutie van 4096 x 2160p/3840 x 2160p is een scherm nodig dat geschikt is voor 4K.

Voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K wordt ook wel 4K x 2K genoemd) is een computer nodig die 4K ondersteunt.

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps).

Uw laptop kan specifieke oplaadvereisten hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60W stroom nodig heeft en een adapter verbruikt een deel van die 60W, dan is het mogelijk dat uw laptop niet herkent dat hij genoeg stroom krijgt. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Netwerk Connectie LED (Groen) - Continu betekent actieve netwerkverbinding

1 - Netwerk Activiteit LED (Amber) - Knipperend betekent Netwerk Data Transfer

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Uitgangsspanning	5 DC
Vermogensopname	15W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	2.0 in [5.0 cm]
Breedte product	16.8 in [42.7 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.5 oz [70.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.9 in [15.0 cm]
Breedte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [124.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.