

## Barra 1U de Amarre Horizontal para Gestión de Cables en Rack - para Racks de 19" - Profundidad Ajustable - Guía Horizontal para Paneles de Parcheo / Switches / PDUs

ID del Producto: 12S-CABLE-LACING-BAR



Organice los cables de red y de alimentación en un bastidor o armario de 19" con esta barra de atado de cables horizontal 1U de profundidad variable. Organice los cables y reduzca la tensión de cables y conectores montando esta barra de cordones entre paneles de conexiones montados en bastidores, servidores y dispositivos NAS. Sujete los cables a la barra de organización de cables mediante bridas o cierres autoadherentes para mejorar el flujo de aire hacia los equipos de misión crítica.

Asegure una distribución uniforme del peso de los cables por todo el rack para reducir la tensión en cables, conectores y puertos de los equipos. La organización mejorada de los cables facilita un recorrido claro de los mismos, mejorando la refrigeración pasiva y activa para el control de la temperatura en racks totalmente cerrados. Los puntos de cordón espaciados uniformemente simplifican la gestión de los cables. Para una configuración completa, combínelo con las referencias (se venden por separado) HKLP100, CBMZTRB5BK o CBMZT4N. Las tuercas y tornillos de jaula M6 incluidos aceleran el proceso de despliegue al disponer del hardware de instalación necesario in situ.

La naturaleza reversible de la barra de encaje permite la instalación delante o detrás de los postes de montaje. Esta característica ofrece varias ventajas, incluyendo una mejor visibilidad y accesibilidad, optimización del espacio y protección de los cables, dependiendo de la configuración elegida. La profundidad ajustable con respecto a los postes de montaje del rack oscila entre 40 y 96 mm (1,5 y 3,7 pulgadas), lo que permite a los usuarios ajustar la posición de la barra de encaje durante la instalación.

Esta guía de cables para racks está fabricada con acero SPCC de gran resistencia de 5/64 pulgadas (2 mm) de grosor para soportar el peso de múltiples cables y haces de cables. La barra de sujeción para racks es compatible con paneles de conexiones, servidores, conmutadores, NAS, PDU, KVM y otros equipos. El acabado con recubrimiento en polvo garantiza la longevidad, y su superficie lisa ayuda a evitar enganches, salvaguardando la integridad de los cables.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

## Características

- **BARRA DE GESTIÓN DE CABLES:** Organice cableado en un rack de 19" con esta barra de cordones para cables de alta resistencia 1U - Elimine los dobleces de los cables en los extremos de los conectores y alivie la tensión de los puertos asegurando los cables
- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** La barra horizontal para el cableado permite una profundidad variable con respecto a las columnas de montaje del rack - Profundidad ajustable de 40 a 96mm - Profundidad fija del soporte lateral de 96mm
- **INSTALACIÓN EN MODO DUAL:** La barra puede instalarse hacia dentro o hacia fuera con respecto a las columnas del rack para un enrutamiento óptimo de los cables, reducir el desorden y mejorar el flujo de aire - Se incluyen tuercas enjauladas y tornillos M6
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE DE LOS CABLES:** Cuenta con puntos de guiado espaciados 8,5mm a lo largo - Para mantener los cables sujetos a la barra, tenga en cuenta las piezas, bridales de gancho y bucle HKLP100 y bridales de plástico CBMZT6BK (se venden por separado)
- **FABRICACIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Permite que la barra soporte la carga de todo tipo de cables - Utilícela con paneles de conexión, servidores, commutadores, NAS, PDU, KVM y mucho más - Acabado con recubrimiento en polvo para una durabilidad a largo plazo

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Altura U	1U
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Orientación	Horizontal

---

### Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Longitud del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Ancho del Producto 3.8 in [9.6 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 1.1 lb [0.5 kg]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No

Longitud de la Caja 2.8 in [7.0 cm]

Ancho de la Caja 18.9 in [48.0 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.3 lb [0.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Estante de Amarre

4 - Tornillos M6

4 - Tuercas Jaula M6

4 - Arandelas Plásticas M6

4 - Tornillos M4

1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.