

## Guide-Câbles Montable en Rack 1U avec Profondeur Réglable, Support de Câbles pour Racks/Armoires 19", Barre de Fixation pour Câbles Horizontale pour Panneaux de Brassage/Switchs/PDUs

N° de produit: 12S-CABLE-LACING-BAR



Organisez les câbles réseau et d'alimentation sur un rack ou une armoire de 19 pouces avec cette barre de laçage de câbles horizontale de 1U à profondeur variable. Organisez les câbles et réduisez la tension sur les câbles et les connecteurs en montant cette barre de laçage entre les panneaux de brassage en rack, les serveurs et les dispositifs NAS montés en rack. Attachez les câbles à la barre de gestion des câbles à l'aide de colliers de serrage ou de fixations à boucle et crochet pour améliorer le flux d'air vers les équipements essentiels.

Assurez une répartition uniforme du poids des câbles dans l'armoire pour réduire la contrainte sur les câbles, les connecteurs et les ports des équipements. L'organisation améliorée des câbles facilite un chemin de routage clair, améliorant le refroidissement passif et actif pour le contrôle de la température sur les armoires entièrement fermées. Les points de laçage espacés de manière uniforme simplifient la gestion des câbles. Pour une configuration complète, combinez avec les numéros de pièce (vendus séparément) HKLP100, CBMZTRB5BK ou CBMZT4N. Les écrous et vis à cage M6 inclus accélèrent le processus de déploiement en ayant le matériel d'installation nécessaire sur place.

La nature réversible de la barre de laçage permet une installation devant ou derrière les montants de fixation. Cette caractéristique offre divers avantages, notamment une meilleure visibilité et accessibilité, une optimisation de l'espace et une protection des câbles, en fonction de la configuration choisie. La profondeur ajustable par rapport aux montants de fixation du rack varie de 1,5 à 3,7 pouces (40 à 96 mm), ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster la position de la barre de laçage lors de l'installation.

Ce guide de câbles pour racks est fabriqué en acier SPCC robuste de 2 mm d'épaisseur pour supporter le poids de plusieurs câbles et faisceaux de câbles. La barre de laçage de rack est compatible avec les panneaux de brassage, les serveurs, les commutateurs, les NAS, les PDU, les KVM et autres équipements. La finition en poudre garantit la longévité, et sa surface lisse aide à éviter les accrocs, préservant l'intégrité des câbles.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

## Spécifications techniques

- **BARRE DE GESTION DES CÂBLES** : Organisez les câbles réseau/ d'alimentation dans un rack serveurs 19" à l'aide de cette barre 1U très résistante; Éliminez les courbures brusques aux extrémités des connecteurs et réduisez la tension des ports
- **PROFONDEUR RÉGLABLE** : La barre transversale horizontale de laçage des câbles permet de varier la profondeur de la barre horizontale par rapport aux montants de montage du rack; profondeur réglable de 40 à 96 mm; Profondeur fixe du support latéral de 96 mm
- **INSTALLATION DOUBLE** : La barre de laçage peut être installée vers l'intérieur/l'extérieur par rapport aux montants du rack pour un acheminement optimal, un encombrement réduit et une meilleure circulation de l'air; Les écrous cage M6/les vis sont inclus
- **INSTALLATION FLEXIBLE** : La barre de fixation comporte des points de fixation espacés de 8,5mm le long de la barre; Pour maintenir les câbles fixés à la barre, pensez aux attaches à boucles/à crochets HKLP100 et aux attaches CBMZT6BK (vendues séparément)
- **CONSTRUCTION LOURDE** : La construction en acier SPCC permet à la barre de support de câbles de supporter la charge de tous les types de câbles/faisceaux de câbles; À utiliser avec les panneaux de brassage/serveurs/switchs/NAS/PDU/KVM et bien plus encore

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Hauteur U	1U
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Orientation	Horizontal

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Construction Material	Acier
Longueur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Largeur du produit	3.8 in [9.6 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	1.1 lb [0.5 kg]

#### Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	2.8 in [7.0 cm]
Largeur du Colis	18.9 in [48.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.5 in [3.7 cm]
Poids brut	1.3 lb [0.6 kg]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère de Laçage
	4 - Vis M6
	4 - Écrous cage M6
	4 - Rondelles en plastique M6
	4 - Vis M4
	1 - Guide de démarrage rapide

#### Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis