

Pannello passacavi montabile a rack 1U con profondità regolabile, Guida di supporto per cavi per server/armadi rack da 19", Cable management panel per pannelli patch/switch/PDU

ID prodotto: 12S-CABLE-LACING-BAR



Organizzate i cavi di rete e di alimentazione su un rack o un armadio da 19" con questa barra di fissaggio orizzontale per cavi 1U a profondità variabile. Organizzate i cavi e riducete la tensione di cavi e connettori montando questa barra di raccordo tra pannelli patch montati su rack, server e dispositivi NAS. Legate i cavi alla barra di gestione dei cavi utilizzando fascette o chiusure a strappo per migliorare il flusso d'aria verso le apparecchiature mission-critical.

Provvede a una distribuzione uniforme del peso dei cavi in tutto il rack per ridurre le sollecitazioni su cavi, connettori e porte delle apparecchiature. La migliore organizzazione dei cavi facilita un percorso chiaro di instradamento dei cavi, migliorando il raffreddamento passivo e attivo per il controllo della temperatura nei rack completamente chiusi. I punti di allacciatura uniformemente distanziati semplificano la gestione dei cavi. Per una configurazione completa, abbinare i codici prodotto HKLP100, CBMZTRB5BK o CBMZT4N (venduti separatamente) . I dadi e le viti a gabbia M6 in dotazione accelerano il processo di installazione grazie alla presenza in loco dell'hardware necessario.

La struttura reversibile della barra di fissaggio consente l'installazione davanti o dietro i montanti di installazione. Questa caratteristica offre diversi vantaggi, tra cui una migliore visibilità e accessibilità, l'ottimizzazione dello spazio e la protezione dei cavi, a seconda della configurazione scelta. La profondità regolabile rispetto ai montanti del rack varia da 40 a 96 mm, consentendo agli utenti di regolare la posizione della barra di fissaggio durante l'installazione.

Questa guida per cavi per rack è realizzata in acciaio SPCC per impieghi gravosi con uno spessore di 2 mm per sopportare il peso di più cavi e fasci di cavi. La barra di fissaggio per rack è compatibile con pannelli patch, server, switch, NAS, PDU, KVM e altre apparecchiature. La finitura a polvere garantisce una lunga durata e la sua superficie liscia aiuta a prevenire gli strappi, salvaguardando l'integrità dei cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **BARRA PER LA GESTIONE DEI CAVI:** organizza i cavi di rete e di alimentazione all'interno di un rack o di un armadio per server da 19" con questa barra 1U per il fissaggio dei cavi. Elimina le piegature dei cavi riducendo la tensione di porte e connettori
- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** la staffa orizzontale per l'allacciamento dei cavi consente di variare la profondità rispetto ai montanti del rack. Pannello passacavi a profondità regolabile da 40 a 96 mm. Profondità fissa della staffa laterale di 96mm
- **INSTALLAZIONE IN DOPPIA MODALITÀ:** la barra di fissaggio può essere installata verso l'interno o l'esterno rispetto ai montanti del rack per ottimizzare il passaggio dei cavi, ridurre l'ingombro e migliorare il flusso d'aria. Viti/Dadi a gabbia M6 inclusi
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE DEI CAVI:** la barra di allacciamento per rack presenta punti di allacciamento distanziati di 8,5 mm per fissare i cavi. Valutare prodotti quali le fascette a strappo HKLP100 e le fascette in plastica CBMZT6BK (non incluse)
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** la struttura in acciaio SPCC consente alla barra di supporto cavi di sopportare il carico di tutti i tipi di cavi/fasci di cavi. Per pannelli patch, server, switch, NAS, PDU, KVM etc. Finitura verniciata a polvere per una lunga durata

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Orientamento	Horizontal

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	3.8 in [9.6 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	2.8 in [7.0 cm]
Larghezza del Pacco	18.9 in [48.0 cm]
Altezza del Pacco	1.5 in [3.7 cm]

Peso spedizione
(confezione)

1.3 lb [0.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scaffale di Fissaggio
	4 - Viti M6
	4 - Dadi a gabbia M6
	4 - Rondelle M6 in plastica
	4 - Viti M4
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.