

1U Rackmonteerbare Kabelorganizer met Verstelbare Diepte, Kabelhouder voor 19" Racks/Serverkasten, Horizontale Kabelgeleider voor Patch Panelen/Switches/PDUs

Productcode: 12S-CABLE-LACING-BAR



Organiseer netwerk- en stroomkabels in een 19" rack of kast dankzij deze 1U horizontale kabelgeleider met verstelbare diepte. Organiseer kabels en verminder de belasting op kabels en connectors door deze kabelhouder tussen patchpanelen, servers en NAS-apparaten in een rack te monteren. Bevestig kabels aan de kabelbeheerbalk met snelbinders of haak- en lus kabelbinders om de luchtstroom naar bedrijfskritische apparatuur te verbeteren.

Zorg voor een gelijkmatige distributie van het kabelgewicht in het rack om de belasting op kabels, connectors en apparaatpoorten te minimaliseren. De betere kabelorganisatie zorgt voor een duidelijk kabelrouteringspad en verbetert de passieve en actieve koeling voor temperatuurregeling in volledig gesloten racks. De gelijkmatig verdeelde bevestigingspunten vereenvoudigen het kabelbeheer. Voor een complete opstelling kunt u deze combineren met de volgende producten (afzonderlijk verkrijgbaar) HKLP100, CBMZTRB5BK of CBMZT4N. De meegeleverde M6 kooimoeren en schroeven zorgen voor een eenvoudige installatie.

Dankzij de omkeerbare beugel is installatie voor of achter de montagestijlen mogelijk. Dit biedt diverse voordelen, waaronder een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid, ruimtebesparing en kabelbescherming, afhankelijk van de gekozen configuratie. De verstelbare diepte in verhouding tot de montagepalen van het rack varieert van 40 tot 96 mm, waardoor de positie van de kabelgeleider tijdens de installatie kan worden aangepast.

Deze serverrack kabelgeleider is gebouwd uit 2 mm dik heavy-duty SPCC-staal om het gewicht van meerdere kabels en kabelbundels te kunnen dragen. De rack kabelgeleider is compatibel met patchpanelen, servers, switches, NAS, PDU's, KVM's en andere apparatuur. De poedercoating afwerking garandeert een lange levensduur en het gladde oppervlak voorkomt het ongewenst vasthaken of beschadigen van kabels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **BEUGEL VOOR KABELMANAGEMENT:** Organiseer netwerk- en stroomkabels in een 19" rack of serverkast met deze heavy-duty kabelorganizer; Elimineer scherpe bochten aan connectoruiteinden en verminder poort-/connectorbelasting door de kabels te beveiligen
- **VERSTELBARE DIEPTE:** Horizontale kabelgeleider biedt variabele diepte ten opzichte van de montagestijlen van het rack; In diepte verstelbaar van 40 tot 96 mm; Vaste beugeldiepte van 96 mm
- **DUAL-MODE INSTALLATIE:** De kabelhouder kan naar binnen of naar buiten worden geïnstalleerd ten opzichte van de montagestijlen in het rack voor optimale kabelgeleiding, minder warboel en een betere luchtstroom; M6-kooimoeren en schroeven meegeleverd
- **FLEXIBELE KABELINSTALLATIE:** Beugel met ankerpunten met een tussenruimte van 8,5 mm; Om de kabels stevig aan de kabelgeleider te bevestigen, kunt u gebruik maken van de haak- en lus kabelbinders HKLP100 of kunststof snelbinders CBMZT6BK (afzonderlijk verkrijgbaar)
- **HEAVY DUTY CONSTRUCTIE:** Dankzij de SPCC-staalconstructie kan de kabelhouder de belasting van alle soorten kabels/kabelbundels dragen; Geschikt voor patchpanelen, servers, switches, NAS'en, PDU's, KVM's en meer; Poedercoating afwerking voor duurzaamheid

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
U-hoogte	1U
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Stand	Horizontaal

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Lengte product	19.0 in [48.3 cm]

Breedte product	3.8 in [9.6 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	1.1 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	2.8 in [7.0 cm]
Breedte Verpakking	18.9 in [48.0 cm]
Hoogte Verpakking	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelhouder
	4 - M6 schroeven
	4 - M6 kooimoeren
	4 - M6 Kunststof Ringen
	4 - M4 schroeven
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.