

Cable FireWire de 6 Pines IEEE-1394 de 3 metros - Macho a Macho

ID del Producto: 1394_10



Este cable FireWire IEEE 1394 de 3 metros incluye dos conectores macho de 6 pines, y está fabricado y diseñado de forma experta, con materiales de alta calidad y con alambre certificado IEEE 1394 para un rendimiento y confiabilidad óptimos.

Capaz de transferir datos a tasas de hasta 400Mbps, la tecnología FireWire suministra un enlace de alta velocidad que ahorra tiempo durante transferencias de ficheros grandes (como por ejemplo, la transferencia de vídeo desde una cámara DV a un ordenador).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	6

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)
Conector B	1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0 cm]
Peso del Producto	5.8 oz [165 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [25 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 oz [170 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 10 Ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

