

Cable FireWire IEEE-1394 de 1,8m 6-6 M/M

ID del Producto: 1394\_6



Este Cable FireWire IEEE 1394 de 1,8m suministra dos puertos macho de 6 pines, y está diseñado y fabricado con materiales de alta calidad. Además contiene alambre certificado para IEEE-1394 para asegurar un rendimiento y fiabilidad óptimas.

Es capaz de transferir datos a una velocidad de hasta 400Mbps, y su tecnología FireWire posibilita un enlace de alta calidad que ahorra tiempo durante la transferencia de ficheros de gran tamaño (por ejemplo cuando se transfieren ficheros de vídeo digital desde una cámara DV a un ordenador, etc.)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

---

### Rendimiento

Política de Garantía	Lifetime
Longitud Máxima del Cable	14.0 ft [4.3 m]

---

Conector(es)

Conector A	1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)
Conector B	1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)

---

Características Físicas

Color	Gris
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	4.1 oz [115.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Ancho de la Caja	0.6 in [15.2 mm]
Altura de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [115.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable FireWire
---------------------	--------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.