

3m USB-C naar DisplayPort Adapter Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB Type-C naar DP 1.4 Video Converter Kabel, USB4/Thunderbolt 3/4 Compatibel

Productcode: 142-USBC-DP-8K-10F




Sluit een 8K 60Hz of 4K 144Hz DisplayPort monitor aan op een USB Type-C bron met DP Alt Mode tot op 3 meter afstand dankzij deze USB-C naar DisplayPort adapterkabel.

Deze USB-C naar DisplayPort-kabel biedt resoluties tot 8K 60Hz en is DisplayPort 1.4 compliant. Hij ondersteunt HDR10, DSC en 2-kanaals audio.

De USB-C naar DisplayPort converterkabel is compatibel met laptops en apparaten van verschillende merken, zoals Dell, HP, Lenovo en Microsoft. De kabel werkt met alle hardwareplatforms en elk besturingssysteem. De USB Type-C naar DisplayPort kabel vereist geen drivers of software en werkt met USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 laptops en apparaten.

De combinatie van een videoadapter en kabel minimaliseert potentiële faalpunten en signaalverlies. De vergrendelbare DisplayPort connector vermindert de kans op ongewenste loskoppeling. De kabel aluminium connectoromhulsel verbetert de duurzaamheid en beschermt tegen elektromagnetische interferentie (EMI).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB-C apparaat aan op een 8K DisplayPort monitor zonder drivers of software te installeren
- Ideaal voor creatieve professionals die werken met high-resolution graphics of video

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 3m USB-C naar DisplayPort-adapterkabel voor het verbinden van een USB-C DP Alt-modus bron met een 8K 60Hz/4K 144Hz DisplayPort-monitor; Sluit een primair of secundair beeldscherm aan in uitgebreide of spiegelmodus
- **ZONDER DRIVERS OF SOFTWARE:** Universele adapterkabel is compatibel met alle hardwareplatformen en elk besturingssysteem; USB Type-C naar DisplayPort-kabel werkt met USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 laptops en apparatuur
- **HOST COMPATIBILITEIT:** Actieve DP converterkabel werkt met laptops en apparaten van Dell, HP, Lenovo, Microsoft en meer; Apple M1/M2/M3-apparaten (bijv. MacBook Pro) ondersteunen alleen tot 4K 60Hz via USB-C DP Alt Mode en kunnen geen 8K 60Hz bereiken
- **BOUWKWALITEIT & ONTWERP:** Geïntegreerde videoadapter en kabel minimaliseren faalpunten en signaalverlies; Vergrendelbare DisplayPort-connector voor een veilige verbinding en voorkomt ongewenst loskoppelen; Aluminium behuizing zorgt voor EMI-afscherming
- **TECH SPECS:** 3 meter USB-C naar DP kabel is DisplayPort 1.4/1.2 compliant en ondersteunt HDR10, HBR3 en DSC; HDCP 1.4/2.3; 32,4 Gbps bandbreedte; Ondersteunt 2ch DP-audio; Werkt bij lagere resoluties (bv. 4K en 1080p); TPE-mantel; Kabel buitendiameter: 4,3mm

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Chipsetcode	VL103

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.4
----------------	-----------------

Maximale digitale resoluties	8K 60Hz
Ondersteunde resoluties	7680x4320 60hz
	7680x4320 30hz
	5120x2880 60hz
	5120x1440 60hz
	4096x2160 60hz
	3840x2160 60hz
	3440x1440 60hz
	2560x1080 75hz
	1920x1200 60hz
	1680x1050 60hz
	1600x900 60hz
	1440x900 60hz
	1400x1050 60hz
	1366x768 60hz
	1360x768 60hz
	1280x1024 60hz
	1280x960 60hz
	1280x800 60hz
	1280x768 60hz
	1280x720 60hz
	1280x600 60hz
	1152x864 60hz
	1024x768 60hz
	800x600 60hz

Ondersteuning breedbeeld:	Ja
---------------------------	----

Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio
--------------------	-------------------------------

Connector(en)		
	Ingangsconnector(en)	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Uitgangconnectoren	1 - DisplayPort
Software		
	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	De USB-C hostpoort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt-modus) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken. Voor maximale prestaties van dit product moeten zowel de bron- als de bestemmingsapparatuur de juiste specificaties ondersteunen.
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 70°C (-4F° to 158F°)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40F° to 158F°)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Black & Gray
	Kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Lengte product	12.0 in [30.6 cm]
	Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
	Hoogte product	0.4 in [9.0 mm]
	Gewicht product	3.2 oz [92.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 3.7 oz [106.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort-kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty 3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.