

Cavo ottico attivo (AOC) da USB-C a HDMI 2.0 da 15,2 m, 4K 60 Hz, con classificazione CL3, cavo adattatore da USB Type-C a HDMI Unidirezionale

ID prodotto: 146B-USBC-HDMI4K-AOC



Questo cavo ottico attivo da USB-C a HDMI consente di collegare un display HDMI 4K 60Hz a una sorgente USB Type-C abilitata alla modalità DP Alt fino a 15,2 metri di distanza.


Il cavo ottico attivo da USB-C a HDMI è stato progettato per connessioni a lunga distanza e per superare i limiti dei cavi in rame standard. Il nucleo interno in fibra ottica riduce le interferenze elettromagnetiche (EMI), garantendo una qualità ottimale del segnale con una degradazione minima dello stesso. La schermatura EMI riduce il rumore e migliora la chiarezza e la stabilità del segnale.

Questo cavo integra un adattatore video e un cavo, riducendo al minimo i punti di guasto e la perdita di segnale. Il connettore HDMI è dotato di un cavo di alimentazione USB Type-A integrato di 43,5 cm, che deve essere collegato a una porta USB disponibile o a un caricatore a muro USB (non incluso). Il supporto HDR include 8/10bit RGB e YCbCr 4:4:4 per una riproduzione accurata dei colori.

Il cavo adattatore universale non richiede l'installazione di driver o software aggiuntivi. Compatibile con tutte le piattaforme hardware e i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Questo cavo USB-C a HDMI attivo funziona con laptop e dispositivi che supportano USB-C DP Alt Mode, USB4 e Thunderbolt 3 e 4.

Il cavo HDMI in fibra ottica multimodale OM3 è dotato di un rivestimento in PVC resistente, di un dispositivo antistrappo e di un booster attivo per una trasmissione affidabile su lunghe distanze. Questo cavo è leggero e può passare facilmente attraverso le pareti o i passacavi, essere conservato quando non è in uso e trasportato quando è necessario.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Collega un dispositivo USB Type-C a un display 4K senza installare driver o software
- Trasmissione di video 4K 60Hz su distanze maggiori con una degradazione minima del segnale
- Certificazione CL3 per installazioni a parete

## Caratteristiche

- **PROGETTATO PER UNA LUNGA PORTATA:** il cavo USB-C a HDMI ottico attivo supporta il 4K 60Hz fino ad una distanza di 15,2m; i nuclei interni in fibra ottica riducono le EMI garantendo una qualità del segnale ottimale; **NOTA:** il cavo è unidirezionale
- **CAVO ADATTATORE CON HDR:** l'adattatore e il cavo integrati riducono al minimo la perdita di segnale; supporta l'HDR; connettore HDMI con cavo di alimentazione USB-A da 43,5cm da collegare a una porta USB-A o al caricabatterie a muro
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** il cavo adattatore è compatibile con tutte le piattaforme hardware e qualsiasi SO (ad es. Windows, macOS, Linux); il cavo da USB Type-C a HDMI funziona con computer portatili/dispositivi USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt
- **CAVO OTTICO DUREVOLE:** il cavo HDMI in fibra ottica multimodale OM3 è dotato di un rivestimento in PVC, antistrappo e di un booster attivo per una trasmissione affidabile su lunghe distanze; schermatura EMI; facile da trasportare
- **SPECIFICHE:** Colore: nero; lunghezza: 15,2 metri; sorgente USB-C a display HDMI unidirezionale; diametro esterno: 4,5 mm; HDMI 2.0 con supporto di HDCP 1.4/2.2, HDR10, CEC, ARC e audio 7.1ch; RGB 8/10bit e YCbCr 4:4:4; classificazione antincendio: CL3

---

### Hardware

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Norme di garanzia         | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Attivo  |
| Ingresso AV               | USB-C   |

|                         |                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Uscita AV                           | HDMI                                                                                                                  |
|                         | Audio                               | Sì                                                                                                                    |
|                         | Tipo guaina cavo                    | PVC                                                                                                                   |
|                         | Classe di resistenza al fuoco       | Classe CL3                                                                                                            |
|                         | ID chipset                          | REALTEK2172                                                                                                           |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                                                       |
| Prestazioni             |                                     |                                                                                                                       |
|                         | Video Revision                      | HDMI 2.1 TMDS                                                                                                         |
|                         | Risoluzioni digitali massime        | 3840 x 2160 60Hz                                                                                                      |
|                         | Widescreen supportato               | Sì                                                                                                                    |
|                         | Specifiche audio                    | HDMI - 7.1 Channel Audio                                                                                              |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                                                       |
| Connettore/i            |                                     |                                                                                                                       |
|                         | Connettore B                        | 1 - USB 2.0 Type-A                                                                                                    |
|                         | Connettore/i ingresso               | 1 - USB-C (DP Alt-Mode)                                                                                               |
|                         | Connettori uscita                   | 1 - HDMI                                                                                                              |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                                                       |
| Software                |                                     |                                                                                                                       |
|                         | Compatibilità con sistemi operativi | Nessun driver o software necessario                                                                                   |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                                                       |
| Note/requisiti speciali |                                     |                                                                                                                       |
|                         | Nota                                | Questo cavo adattatore da USB Type-C a HDMI è unidirezionale e funziona solo da una sorgente USB-C a un display HDMI. |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                                                       |
| Ambientale              |                                     |                                                                                                                       |
|                         | Temperatura d'esercizio             | 0°C to 45°C (32F° to 113F°)                                                                                           |
|                         | Temperatura di conservazione        | -10°C to 75°C (14F° to 167F°)                                                                                         |
|                         | Umidità                             | 20% ~ 75% RH                                                                                                          |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                                                       |

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | Grigio Siderale  |
| Variante colore    | Nero             |
| Lunghezza del cavo | 50.0 ft [15.2 m] |
| Lunghezza prodotto | 50.0 ft [15.2 m] |
| Larghezza prodotto | 0.8 in [2.0 cm]  |
| Altezza prodotto   | 0.4 in [1.1 cm]  |
| Peso prodotto      | 1.0 lb [0.4 kg]  |

#### Informazioni confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Lunghezza Confezione            | 9.1 in [23.1 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 9.3 in [23.6 cm] |
| Altezza del Pacco               | 1.7 in [4.3 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 1.2 lb [0.5 kg]  |

#### Contenuto della confezione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Cavo da USB-C a HDMI  |
|                             | 1 - Guida di avvio rapido |

#### Informazioni sulla garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Anni |
|----------|--------|

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.