

15,2m USB-C naar HDMI 2.0 Actieve Optische Kabel (AOC), OM3 Multi-mode, 4K 60Hz, CL3 Rated, HDR10, HDCP1.4/2.2, Unidirectionele USB Type-C naar HDMI Adapterkabel

Productcode: 146B-USBC-HDMI4K-AOC



Sluit een 4K 60Hz HDMI scherm aan op een USB Type-C bron met DP Alt Mode tot op 15,2 meter afstand met deze USB-C naar HDMI Actieve Optische Kabel (AOC)


De USB-C naar HDMI Actieve Optische Kabel is ontworpen voor verbindingen over langere afstanden en voorkomt de beperkingen van standaard koperen kabels. De glasvezelkern vermindert elektromagnetische interferentie (EMI) en zorgt voor een optimale signaalkwaliteit met minimale signaaldegradatie. EMI afscherming vermindert het ruiseffect en verbetert de helderheid en stabiliteit van het signaal.

Deze kabel integreert een videoadapter en kabel, waardoor storingen en signaalverlies tot een minimum worden beperkt. De HDMI connector heeft een ingebouwde 43,5 cm USB Type-A voedingskabel, die moet worden aangesloten op een beschikbare USB-poort of USB-muurlader (niet meegeleverd). HDR-ondersteuning biedt 8/10bit RGB en YCbCr 4:4:4 voor precieze kleurweergave.

Universele adapterkabel vereist geen extra drivers of software installatie. Compatibel met alle hardwareplatforms en besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. Deze USB Type-C naar HDMI adapterkabel werkt met laptops en apparaten die USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 ondersteunen.

De OM3 multi-mode HDMI glasvezelkabel heeft een duurzame PVC mantel, trekontlasting en actieve booster voor een betrouwbare verzending over lange afstanden. Deze kabel is lichtgewicht, waardoor hij gemakkelijk door muren of kabels kan worden geleid. Bovendien kan deze eenvoudig opgeborgen worden als hij niet wordt gebruikt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB Type-C apparaat aan op een 4K scherm zonder drivers of software te installeren
- Lever 4K 60Hz video over langere afstanden met minimale signaaldegradatie
- CL3 Rated voor muurinstallaties

Eigenschappen

- **ONTWORPEN VOOR LANGE AFSTANDEN:** 15,2m USB-C naar HDMI AOC kabel ondersteunt 4K 60Hz over langere afstanden dan standaard koperen kabels; Glasvezelkern vermindert EMI voor optimale signaalkwaliteit met minimale degradatie; OPM: unidirectionele kabel
- **GEÏNTEGREERDE ADAPTERKABEL MET HDR:** Geïntegreerde adapter en kabel minimaliseren faalpunten/signaalverlies; Ondersteunt HDR voor perfecte kleurweergave; HDMI connector met 43,5cm USB-A voedingskabel (vereist) voor aansluiting op USB-A poort of muurlader
- **ZONDER DRIVERS OF SOFTWARE:** Universele adapter kabel is compatibel met alle hardware platforms en elk besturingssysteem (bijv. Windows, macOS, Linux); USB Type-C naar HDMI kabel werkt met USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3/4 laptops / apparaten
- **DUURZAME OPTISCHE KABEL:** OM3 Multi-Mode HDMI glasvezelkabel met PVC mantel en trekontlasting; Actieve booster en EMI afscherming bieden betrouwbare transmissie over langere afstanden; Lichtgewicht, gemakkelijk in gebruik, op te bergen en verplaatsen
- **SPECS:** Kleur: Zwart; Lengte: 15,2 meter; Unidirectionele USB-C bron naar HDMI scherm; Kabel Buitendiameter: 4.5mm; HDMI 2.0 ondersteunt HDCP 1.4/2.2, HDR10, CEC, ARC en 7.1ch audio; Ondersteunt 8/10bit RGB en YCbCr 4:4:4; Brandklasse: CL3

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C

AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Type kabelmantel	PVC
Brandbestendigheid	CL3 goedgekeurd
Chipsetcode	REALTEK2172

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.1 TMDS
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector B	1 - USB 2.0 Type-A
Ingangsconnector(en)	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
Uitgangconnectoren	1 - HDMI

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze USB Type-C naar HDMI adapter kabel is unidirectioneel en werkt alleen van een USB-C bron naar een HDMI scherm
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32F° to 113F°)
Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14F° to 167F°)
Vochtigheid	20% ~ 75% RH

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Space grijs
Accentkleur	Zwart
Kabellengte	50.0 ft [15.2 m]
Lengte product	50.0 ft [15.2 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.0 lb [0.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23.1 cm]
Breedte Verpakking	9.3 in [23.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.7 in [4.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar HDMI-kabel
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.