

Adattatore di alimentazione DC universale 160W (24V/6.6A), Cavo da 1,2 m a 2 fili, Morsettiera a 2/3 pin, Alimentazione esterna 100-240V AC/CC per hub USB industriali

ID prodotto: 160W-POWER-ADAPTER



Alimenta un Hub USB industriale StarTech.com o un altro dispositivo con ingresso CC a morsettiera a 2 o 3 fili, utilizzando questo adattatore di alimentazione universale da 24 V.

L'adattatore di alimentazione è dotato di un ingresso CA 100-240V con commutazione automatica e di un'uscita CC 24 V/6,6 A (158,4 W) e di un cavo CC da 1,2 m collegato.

Sono inclusi quattro cavi di alimentazione locali da 1,2 m per garantire il supporto internazionale:

- Nord America - Type-A NEMA 1-15
- Regno Unito - Type-G BS 1363
- Europa - CEE 7/7
- Australia/Nuova Zelanda - Type-I AS 3112

L'adattatore di alimentazione presenta due cavi a filo scoperto con connettori a morsettiera a 2 e 3 conduttori inclusi, per un'integrazione perfetta con una varietà di dispositivi. Questo alimentatore può essere utilizzato come accessorio e fonte di alimentazione primaria per molti hub USB industriali StarTech.com, come ad esempio:

- Hub USB 3.0 Alimentato a 16 Porte 5Gbps (5G16AINDS-USB-A-HUB)
- Hub USB 3.0 a 10 porte 5Gbps (ST1030USBM)
- Hub USB 3.0 a 7 porte 5Gbps (ST7300USBME)
- Hub USB 2.0 a 7 porte (480Mbps) con ampio intervallo di temperatura di esercizio (ST7200USBM)

- Hub USB 2.0 a 4 porte (480Mbps) con ampio intervallo di temperatura di esercizio (HB20A4AME)
- Hub USB 2.0 a 7 porte 480Mbps (ST4200USBM)

Questo adattatore di alimentazione può anche essere utilizzato per sostituire un adattatore di alimentazione perso o rotto, oppure può essere conservato come back-up di alimentazione per applicazioni mission critical per gli hub USB industriali StarTech.com che includono un adattatore di alimentazione, come ad esempio:

- Hub USB 3.0 Industriale a 10 porte 5Gbps (HB30A10AME)
- Hub USB 3.0 Industriale a 7 porte 5Gbps (HB30A7AME)
- Hub USB 3.0 Industriale a 4 porte 5Gbps (ST4300USBM)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere alimentazione supplementare a un Hub USB alimentato via bus per alimentare/caricare i dispositivi USB a valle
- Permette di sostituire l'adattatore di alimentazione guasto o smarrito
- Mantieni un dispositivo di alimentazione di riserva a portata di mano, nel caso in cui una fonte di alimentazione mission-critical venga interrotta

Caratteristiche

- **ALIMENTAZIONE UNIVERSALE:** uscita CC da 24V/6,6A (158,4W) con cavo CC allegato da 1,2m. Ingresso CA da 100-240V con commutazione automatica. Include 4 cavi di alimentazione CA 1,2m (NA: Tipo-A NEMA 1-15, UK: Tipo-G BS 1363, UE: CEE 7/7, ANZ: Tipo-I AS 3112)
- **COMPATIBILITÀ VERSATILE CON LA MORSETTIERA:** l'adattatore di alimentazione è dotato di cavi a filo scoperto con connettori a morsettiera a 2 e 3 conduttori inclusi, per una perfetta integrazione con un'ampia gamma di apparecchiature
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** questo alimentatore supporta una serie di dispositivi come i nostri Hub USB industriali, codici: HB30A10AME, HB30A7AME, ST1030USBM, ST7300USBME, ST4300USBM, HB20A7AME, ST7200USBM, HB20A4AME, ST4200USBM, 5G16AINDS-USB-A-HUB

- **APPLICAZIONI:** sostituzione di un alimentatore perso. Alimentazione di backup ridondante. Alimentazione supplementare per un hub compatibile, per consentire la ricarica BC 1.2 e l'alimentazione di dispositivi con prestazioni più elevate
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo adattatore elettrico internazionale esterno è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Alimentazione

Norme di garanzia	2 Years
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	3.5A
Tensione di uscita	24 DC
Corrente di uscita	6.6A
Tipo presa	Blocco terminale (2 fili)
	Blocco terminale (3 fili)
Consumo energetico	158.4W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità	20% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	4.0 ft [1.2 m]
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [5.3 cm]
Altezza prodotto	1.5 in [3.7 cm]

Peso prodotto 10.3 oz [291.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
Larghezza del Pacco	8.0 in [20.4 cm]
Altezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.7 lb [1.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore di alimentazione universale con cavo da 1,2m
	4 - Cavi di alimentazione da 1,2 m (NA/JP, UE, UK, ANZ)
	1 - Connettore per morsettiera a due conduttori (incluso)
	1 - Connettore per morsettiera a tre conduttori
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.